Fiche de données

ST 4000/S J3 M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Grâce à la technique de raccordement par cosse rondel, qui constitue une technologie ferroviaire éprouvée, nos blocs de jonction haute tension ST 4000® vous offrent un système modulaire à la fois reconnu internationalement et facile à installer aux quatre coins du monde. Les produits ont été testés et respectent les exigences fixées dans les normes professionnelles EN 50155, EN 50124-1, EN 45545 et CEI 61373. Nos produits sont continuellement contrôlés et leurs développements sont poursuivis.

Informations générales de commande

Version	Blocs de jonction à tige, Connexion transversale, Section nominale:
Référence	1809320000
Type	ST 4000/S J3 M8
GTIN (EAN)	4032248293742
Qté.	50 Pièce
Statut de livraison	Supprimé

Fiche de données

ST 4000/S J3 M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Poids net	134.3 g

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-5 °C...40 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	Vissé	Version à l#92épreuve de l#92explosion	Non
Type de montage	Montage direct		

Caractéristiques des matériaux

Couleur	argent

Caractéristiques du système

Nombre d'étages	1	Etages internes pontés	Non
Raccordement PE	Non		

Caractéristiques nominales

Tension nominale	4 kV	Courant nominal	269 A

Dimensions

Pas en mm (P)	40.00 mm

Généralités

Nombre de pôles	3

Raccordement (raccordement nominal)

Section de raccordement du conducteur, souple, max.	120 mm²	Section de raccordement du conducteur, souple, min.	4 mm²