

**HDC 32B KLU 1M32G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Le système de verrouillage sophistiqué est fabriqué en acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile, une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue aux chocs.

Le verrouillage du boîtier garantit la sécurité du système. Notre système à ressort, unique et breveté, garantit un verrouillage sûr du boîtier et protège ce dernier contre toute ouverture inopinée.

Le repérage laser permet une identification immédiate. Pour pouvoir affecter chaque produit de façon immédiate, un repérage durable est imprimé au laser directement sur le boîtier.

Les boîtiers Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA de type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels avec indice de protection IP65.

**Informations générales de commande**

|            |  |
|------------|--|
| Version    | CIE .96 boîtiers, Taille de construction: 10, Degré de protection: IP65, enfiché, Capot prolongateur, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 32 |
| Référence  | <a href="#">1788500000</a>   |
| Type       | HDC 32B KLU 1M32G  |
| GTIN (EAN) | 4032248206032  |
| Qté.       | 1 Pièce  |

**HDC 32B KLU 1M32G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

## Agréments



|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| ROHS                  | Conforme                    |
| UL File Number Search | <a href="#">Site Web UL</a> |
| Certificat N° (cURus) | E92202                      |

**Dimensions et poids**

|            |          |                     |             |
|------------|----------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 107 mm   | Profondeur (pouces) | 4.2126 inch |
| Hauteur    | 83 mm    | Hauteur (pouces)    | 3.2677 inch |
| Largeur    | 115.9 mm | Largeur (pouces)    | 4.563 inch  |
| Poids net  | 454 g    |                     |             |

**Températures**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Température limite | -40 °C ... 125 °C |
|--------------------|-------------------|

**Conformité environnementale du produit**

|                                 |  |                            |
|---------------------------------|--|----------------------------|
| Statut de conformité RoHS       | Conforme sans exemption                        |                            |
| REACH SVHC                      | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |                            |
| SCIP                            | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f           |                            |
| Résistance aux agents chimiques | Substance                                      | Acétone                    |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Résistant sous condition   |
|                                 | Substance                                      | Huile pour forage          |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Résistant                  |
|                                 | Substance                                      | Diesel                     |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Résistant                  |
|                                 | Substance                                      | Éthanol                    |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Résistant                  |
|                                 | Substance                                      | Huile de transmission      |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Résistant                  |
|                                 | Substance                                      | Huile hydraulique          |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Résistant                  |
|                                 | Substance                                      | Liquide de refroidissement |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Résistant                  |
|                                 | Substance                                      | Essence au benzène         |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Résistant                  |
|                                 | Substance                                      | Suintement                 |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Résistant                  |
|                                 | Substance                                      | Supercarburant             |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Résistant sous condition   |
|                                 | Substance                                      | Eau                        |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Résistant                  |
|                                 | Substance                                      | UV                         |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Instable                   |
|                                 | Substance                                      | Ozone                      |
|                                 | Résistance aux agents chimiques                | Instable                   |

**Classifications**

|           |          |             |             |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0  | EC000437 | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |

**HDC 32B KLU 1M32G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data**

ECLASS 15.0 27-44-02-02

**Caractéristiques générales**

|                   |              |                                       |                   |
|-------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|
| Couple de serrage | 2 Nm         | Matériau de base du boîtier           | Aluminium injecté |
| Surface           | Électrolaque | Degré de protection                   | IP65, enfiché     |
| Boîtiers CEM      | Non          | Matériau de l'élément de verrouillage | Acier inoxydable  |

**Dimensions**

|                  |             |                   |         |
|------------------|-------------|-------------------|---------|
| Entrée du câble  | a. filetage | Largeur boîtier C | 82.5 mm |
| Longueur boîtier | 94 mm       | Hauteur boîtier B | 83 mm   |

**Version**


|  |                           |   |  |
|--|---------------------------|---|--|
| Taille des entrées de câbles           | M 32                      | Partie supérieure/sous-partie/Couvercle | Partie inférieure                                  |
| Protection                             | sans couvercle            | Couple de serrage                       | 2 Nm   |
| Nombre d'entrées de câble vers le haut | 1                         | Nombre d'entrées de câble latéralement  | 0  |
| Version boîtier                        | Capot prolongateur        | Version système de fermeture            | Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure |
| Forme                                  | Standard                  | Taille de construction                  | 10   |
| Entrée du câble                        | a. filetage               | Type                                    | Prolongation                                       |
| Version étrier                         | Verrouillage longitudinal | Joint                                   | NBR  |
| Filetage (intérieur)                   | M 32                      | Couleur (RAL)                           | RAL 7035   |
| BG                                     | 10                        | Indiqué pour ModuPlug®                  | Oui  |

**HDC 32B KLU 1M32G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**HDC 32B KLU 1M32G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Capot, entrée de câble supérieure**

Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Le système de verrouillage sophistiqué est fabriqué en acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile, une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue aux chocs.

Le verrouillage du boîtier garantit la sécurité du système. Notre système à ressort, unique et breveté, garantit un verrouillage sûr du boîtier et protège ce dernier contre toute ouverture inopinée.

Le repérage laser permet une identification immédiate. Pour pouvoir affecter chaque produit de façon immédiate, un repérage durable est imprimé au laser directement sur le boîtier.

Les boîtiers Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA de type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels avec indice de protection IP65.

**Informations générales de commande**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | HDC 32B TOLU 1M32G         | Version   |
| Référence  | <a href="#">1788450000</a> | CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 10, Degré de protection: IP65,                          |
| GTIN (EAN) | 4032248205981              | enfiché, Entrée du câble de la partie supérieure, Boîtier du connecteur,                          |
| Qté.       | 1 ST                       | Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 32  |
| Type       | HDC 32B TOLU 1PG29G        | Version   |
| Référence  | <a href="#">1219300000</a> | CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 10, Degré de protection: IP65,                          |
| GTIN (EAN) | 4008190164652              | enfiché, Entrée du câble de la partie supérieure, Boîtier du connecteur,                          |
| Qté.       | 1 ST                       | Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: PG 29 |

**Capot, entrée de câble latérale**

Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Le système de verrouillage sophistiqué est fabriqué en acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile, une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue aux chocs.

Le verrouillage du boîtier garantit la sécurité du système. Notre système à ressort, unique et breveté, garantit un verrouillage sûr du boîtier et protège ce dernier contre toute ouverture inopinée.

Le repérage laser permet une identification immédiate. Pour pouvoir affecter chaque produit de façon immédiate, un repérage durable est imprimé au laser directement sur le boîtier.

Les boîtiers Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA de type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels avec indice de protection IP65.

**HDC 32B KLU 1M32G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Accessories**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Informations générales de commande**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | HDC 32B TSLU 1M32G         | Version  |
| Référence  | <a href="#">1788420000</a> | CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 10, Degré de protection: IP65,             |
| GTIN (EAN) | 4032248205950              | enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage               |
| Qté.       | 1 ST                       | longitudinal sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 32  |
| Type       | HDC 32B TSLU 1PG29G        | Version  |
| Référence  | <a href="#">1667120000</a> | CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 10, Degré de protection: IP65,             |
| GTIN (EAN) | 4008190424329              | enfiché, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage               |
| Qté.       | 1 ST                       | longitudinal sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: PG 29 |