


## SAIS-M23-19P-AN-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Les câbles capteurs externes / actionneurs sont utilisés pour câbler capteurs et actionneurs ainsi que pour transmettre des données ou du courant dans de nombreuses applications. Le câble surmoulé offre dès départ usine un raccordement sûr et testé du connecteur débrochable. Ici, les câbles peuvent être exposés à un large panel de conditions, comme humidité, poussière, chaleur, froid, chocs ou vibrations.

Les câbles M23 assurent : haute compatibilité, forte charge de courant et contacts haute-densité couplés aux dimensions minimales.

S'il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi à trouver ou si vous estimatez avoir besoin d'explications, alors contactez-nous !

## Informations générales de commande

Version	Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M23, Nombre de pôles: 19, 10 m, Mâle, coudé, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
Référence	<a href="#">1818091000</a>
Type	SAIS-M23-19P-AN-10M
GTIN (EAN)	4032248310302
Qté.	1 Pièce

## SAIS-M23-19P-AN-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Agréments

## Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Site Web UL</a>
Certificat N° (cURus)	E486077

## Dimensions et poids

Poids net	1176.56 g
-----------	-----------

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Classifications

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		

## Caractéristiques techniques câble

Longueur du câble	10 m	Couleur de la gaine	noir
Utilisation sur chaîne porte-câbles	Oui	Blindé	Non
Halogène	Non	Isolation	TPM
Rayon de courbure, mobile	10 x diamètre du câble	Cycles de courbure	2 Mio
Section max. du conducteur (Impression/en ligne)	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> + 16 x 0,34 mm <sup>2</sup>	Matériau de la gaine	PUR
Gaine selon UL AWM	21198 (80 °C / 300 V)	Âme selon UL AWM	10493 (80 °C / 300 V)
Réticulé par irradiation	Non	Résistance de soudage	Non
Codage couleur	violet, Rouge, gris, rouge / bleu, vert, bleu, gris / rose, blanc / vert, blanc / jaune, blanc / gris, noir, Vert/ jaune, Yellow / brown, marron / vert, blanc, jaune, rose, gris / marron, brun	Résistance à la torsion	0 °/m
Plage de température, fixe	-50..80 °C	Tropicalisé (résistant aux perles de soudure)	Non
Plage de température, en mouvement	-25..80 °C	Nombre de pôles	19
Diamètre extérieur	9.1 mm ± 0.3 mm		

## Caractéristiques techniques générales

Filetage du raccordement	M23
Surface du contact	doré
LED	Non
Version	Mâle, coudé
Matériau de base du boîtier	PUR
Résistance d'isolation	1012 Ω

**SAIS-M23-19P-AN-10M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data**

Tension nominale	120 V										
Courant nominal	8 A										
Degré de protection	IP67										
Cycles d'enfichage	≥ 50										
Degré de pollution	2										
ponté	Non										
Version côté de raccordement	<table><tr><td>Côté de raccordement</td><td>1</td></tr><tr><td>Filetage du raccordement</td><td>M23</td></tr><tr><td>Type de contact</td><td>Broche</td></tr><tr><td>Type de filetage</td><td>Filetage externe</td></tr><tr><td>Orientation de sortie</td><td>coudé</td></tr></table>	Côté de raccordement	1	Filetage du raccordement	M23	Type de contact	Broche	Type de filetage	Filetage externe	Orientation de sortie	coudé
Côté de raccordement	1										
Filetage du raccordement	M23										
Type de contact	Broche										
Type de filetage	Filetage externe										
Orientation de sortie	coudé										
Côté de raccordement version 1	M23, Pin, External thread, angled										
Matériau de la bague filetée	Zinc injecté sous pression										
Plage de températures du coffret	-25...+80 °C										
Couple de serrage	M23 : 2,5 Nm										

**Normes générales**

Certificat N° (cURus)	E486077
-----------------------	---------

**Propriétés électriques**

Résistance d'isolation	1012 Ω	Tension nominale	120 V
------------------------	--------	------------------	-------

**Mâle droite**

Prise de raccordement à droite	extrémité libre du conducteur
--------------------------------	-------------------------------

**Mâle gauche**

Prise de raccordement à gauche	IP67, Contact mâle, Coudé à 90°. Plastique, non blindé
--------------------------------	--


**SAIS-M23-19P-AN-10M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Drawings

## Dessin coté




### Male, angled

## Schéma des pôles



Male

## Schéma



L'outil idéal : Screwty® avec fonction de serrage

Light, securely screwed-in round plug-in  
connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.:  
1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

**SAIS-M23-19P-AN-10M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**

## SAIS-M23-19P-AN-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories



## Informations générales de commande

Type	SCREWTY M23	Version
Référence	<a href="#">1981560000</a>	Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors
GTIN (EAN)	4032248677702	
Qté.	1 ST	

## Outil pour presse-étoupes Screwty® avec fonction de serrage



L'outil idéal pour tout type d'application  
Screwty® est un outil polyvalent idéal pour le  
raccordement de tous les câbles d'actionneurs et de  
capteurs standard. Le Screwty® permet d'accéder  
facilement même aux connecteurs débrochables ronds  
difficiles d'accès. Les connecteurs débrochables se  
détachent et se vissent fermement sans gros effort, par  
un simple mouvement de rotation. Le Screwty® constitue  
une solution unique et utilisable dans le monde entier  
qui s'adapte à la plupart des câbles et des connecteurs  
débrochables même d'autres fabricants (plus de 90  
%). Le Screwty® se compose d'une poignée avec un  
raccordement usuel du commerce de 1/4 de pouce.  
Utilisable pour toutes les tailles : pour les connecteurs  
débrochables ronds M12 et M8, pour les connecteurs  
mâles et femelles à câbler M12F et M8F et pour les  
connecteurs mâles et femelles M23.

## Informations générales de commande

Type	1/4" HANDGRIFF	Version
Référence	<a href="#">4294820000</a>	Bolting tool
GTIN (EAN)	4032248478279	
Qté.	1 ST	