

## WSH 26 MT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

### Informations générales de commande

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Version    | Accessoires, Métal         |
| Référence  | <a href="#">1789750000</a> |
| Type       | WSH 26 MT                  |
| GTIN (EAN) | 4032248213603              |
| Qté.       | 10 Pièce                   |

## WSH 26 MT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 134 mm  | Profondeur (pouces) | 5.2756 inch |
| Hauteur    | 32.8 mm | Hauteur (pouces)    | 1.2913 inch |
| Largeur    | 14.8 mm | Largeur (pouces)    | 0.5827 inch |
| Poids net  | 52.5 g  |                     |             |

## Températures

|                                            |                |                      |               |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| Température de stockage                    | -25 °C...55 °C | Température ambiante | -5 °C...40 °C |
| Température d'utilisation permanente, max. | 85 °C          |                      |               |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001166    | ETIM 9.0    | EC001166    |
| ETIM 10.0   | EC001166    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-07 |             |             |

## Autres caractéristiques techniques

|                                        |     |                 |       |
|----------------------------------------|-----|-----------------|-------|
| Version à I#92épreuve de I#92explosion | Non | Type de montage | Vissé |
|----------------------------------------|-----|-----------------|-------|

## Caractéristiques des matériaux

|                                     |       |         |      |
|-------------------------------------|-------|---------|------|
| Matériau de base                    | Métal | Couleur | gris |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | None  |         |      |

## Généralités

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 1 |
|-----------------|---|