

Illustration du produit



Acier Les rails DIN sont les plus répandus sur le marché.
Il possède la plus faible tenue aux courts-circuits des rails
profilés métalliques, avec l'acier inoxydable.

Informations générales de commande

Version	Rail profilé, Profilés support, Acier, zingué, Largeur: 2000 mm, Hauteur: 27 mm, Profondeur: 12.5 mm
Référence	1802690000
Type	TS 27X12.5M/ST/F.ZN
GTIN (EAN)	4032248257201
Qté.	10 M

TS 27X12.5M/ST/F.ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	12.5 mm	Profondeur (pouces)	0.4921 inch
Hauteur	27 mm	Hauteur (pouces)	1.063 inch
Largeur	2000 mm	Largeur (pouces)	78.74 inch
Poids net	770 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-5 °C...40 °C
-------------------------	----------------	----------------------	---------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Rail profilé

Instruction de montage	Montage direct
Normes	DIN EN 60715
Surface	zingué
Épaisseur	2.00 mm
Matériau de base	Acier
Longueur du rail profilé	min. 0 mm
	nominal 2000 mm
	max. 2000 mm
Longueur de fente	9.00 mm
Largeur de fente	9.00 mm
Rail profilé pré-perforé	Oui
Largeur de fente	
Entraxe de perçage des trous	100 mm
Écart de fente	
Longueur de fente	

Dessins

