

WQB 240/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

Informations générales de commande

Version	Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, gris argent, 320 A, Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 99.3 mm
Référence	1802800000
Type	WQB 240/3
GTIN (EAN)	4032248313747
Qté.	5 Pièce

WQB 240/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	43.5 mm	Profondeur (pouces)	1.7126 inch
Hauteur	49.3 mm	Hauteur (pouces)	1.9409 inch
Largeur	99.3 mm	Largeur (pouces)	3.9094 inch
Poids net	208.56 g		

Températures

Température de stockage -25 °C...55 °C Température ambiante -5 °C...40 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	Vissé	Instruction de montage	Passage
Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non	Type de montage	Vissé

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base Cuivre étamé Couleur gris argent

Caractéristiques du système

Version Connexion transversale

Caractéristiques nominales

Tension nominale 400 V Courant nominal 320 A

Dimensions

Pas en mm (P) 5.10 mm

Généralités

Nombre de pôles 3 Instruction de montage Passage