

HDC CM BUS 2BS T PBDP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Le module Profibus DP avec fonctionnalité de connecteur T rend possible une utilisation ininterrompue du bus de terrain en cas de panne de fonctionnement ou de remplacement d'un appareil. Une mise hors tension du système du bus de terrain n'est désormais plus nécessaire, car l'appareil peut être raccordé ou retiré de façon simple via le connecteur enfichable, et ce pendant l'utilisation – « plug and play » dans la zone du bus de terrain.

Informations générales de commande

Version	Connecteurs industriels étanches, CIE ,96 Connecteur enfichable, Module ConCept
Référence	1806030000
Type	HDC CM BUS 2BS T PBDP
GTIN (EAN)	4032248275144
Qté.	5 Pièce

HDC CM BUS 2BS T PBDP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Hauteur	47.4 mm	Hauteur (pouces)	1.8661 inch
Largeur	11.4 mm	Largeur (pouces)	0.4488 inch
Longueur	34 mm	Longueur (pouces)	1.3386 inch
Poids net	20.4 g		

Températures

Température limite -20 °C ... 85 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

Classifications

ETIM 8.0	EC002641	ETIM 9.0	EC002641
ETIM 10.0	EC002641	ECLASS 14.0	27-44-03-12
ECLASS 15.0	27-44-03-12		

Module Pneumatique ConCept

Couleur beige

Caractéristiques générales

Nombre de pôles	2	Type de raccordement	Raccordement vissé
Couleur	beige	Matériau isolant	PC renforcé fibre de verre (listé UL et qualifié ferroviaire)
Type	Femelle	Matériau de base	Polycarbonate
Série	Module ConCept	Tension nominale (DIN EN 61984)	32 V
Tension de choc nominale (DIN EN 61984)	0.8 kV	Courant nominal (DIN EN 61984)	1 A
Sans halogène	false	Faible dégagement de fumée selon DIN EN 45545-2	Oui

Dimensions

Largeur	11.4 mm	Longueur support	34 mm
Hauteur femelle	47.4 mm		

HDC CM BUS 2BS T PBDP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de raccordement PE

Couple de serrage, max., raccordement PE 0.6 Nm

Couple de serrage, min., raccordement PE 0.5 Nm

Version

Section de raccordement du conducteur, AWG 16 AWG, max.

Longueur de dénudage, raccordement nominal 5 mm

Type de raccordement

Raccordement vissé

Matière de base

Polycarbonate

HDC CM BUS 2BS T PBDP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

