



LUP 12.70/07/90 3.2SN GY BX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

1000 Volt, 76 A et 16 mm² de section sont les caractéristiques de ce bloc de jonction pour circuit imprimé avec raccordement à étrier, au pas de 12,7 mm, sortie à 90°.

Informations générales de commande

Version	Bloc de jonction pour circuit imprimé, 12.70 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, gris gravier, Raccordement vissé, Plage de serrage, max.: 16 mm ² , Boîte
Référence	1839230000
Type	LUP 12.70/07/90 3.2SN GY BX
GTIN (EAN)	4032248349739
Qté.	20 Pièce
Indices de produit	IEC: 1000 V / 76 A / 0.5 - 16 mm ² UL: 600 V / 65 A / AWG 22 - AWG 6
Emballage	Boîte

LUP 12.70/07/90 3.2SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E60693

Dimensions et poids

Profondeur	25.1 mm	Profondeur (pouces)	0.9882 inch
Hauteur	34.7 mm	Hauteur (pouces)	1.3661 inch
Hauteur version la plus basse	31.5 mm	Largeur	87.16 mm
Largeur (pouces)	3.4315 inch	Poids net	72.65 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002643	ETIM 9.0	EC002643
ETIM 10.0	EC002643	ECLASS 14.0	27-46-01-01
ECLASS 15.0	27-46-01-01		

Conducteurs indiqués pour raccordement

Plage de serrage, min.		0.13 mm²		
Plage de serrage, max.		16 mm²		
Section de raccordement du conducteur,AWG 22				
AWG, min.				
Section de raccordement du conducteur,AWG 6				
AWG, max.				
Rigide, min. H05(07) V-U		0.5 mm²		
Rigide, max. H05(07) V-U		16 mm²		
Semi-rigide, min. H07V-R		6 mm²		
multibrin, max. H07V-R		16 mm²		
souple, min. H05(07) V-K		0.5 mm²		
souple, max. H05(07) V-K		16 mm²		
avec embout isolé DIN 46 228/4, min.		2.5 mm²		
avec embout isolé DIN 46 228/4, max.		10 mm²		
avec embout, DIN 46228 pt 1, min.		2.5 mm²		
avec embout selon DIN 46 228/1, max.		10 mm²		
Jauge à bouchon selon EN 60999 a x b ;5,4 mm x 5,1 mm; 5,3 mm				
ø				
Raccordement	Section pour le raccordement du conducteur	Type	câblage fin	
		nominal	2.5 mm²	
	Embout	Longueur de dénudage	nominal	12 mm
		Embout recommandé	H2,5/12	
		Longueur de dénudage	nominal	14 mm
		Embout recommandé	H2,5/19D BL	
	Section pour le raccordement du conducteur	Type	câblage fin	
		nominal	4 mm²	
	Embout	Longueur de dénudage	nominal	12 mm

LUP 12.70/07/90 3.2SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

	Section pour le raccordement du conducteur	Embout recommandé	H4.0/12
		Longueur de dénudage	nominal 14 mm
		Embout recommandé	H4.0/20D GR
	Embout	Type	câblage fin
		nominal	6 mm ²
		Longueur de dénudage	nominal 12 mm
	Section pour le raccordement du conducteur	Embout recommandé	H6.0/12
		Longueur de dénudage	nominal 14 mm
		Embout recommandé	H6.0/20 SW
	Embout	Type	câblage fin
		nominal	10 mm ²
		Longueur de dénudage	nominal 15 mm
Texte de référence	Choisissez la longueur des embouts en fonction du produit et de la tension nominale., Le diamètre extérieur du collier plastique ne doit pas être plus grand que le pas (P)	Embout recommandé	H10.0/22 EB
		Longueur de dénudage	nominal 12 mm
		Embout recommandé	H10.0/12

Paramètres du système

Famille de produits	OMNIMATE Power - série LUP	Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement vissé
Montage sur le circuit imprimé	Raccordement soudé THT	Orientation de la sortie du conducteur	90°
Pas en mm (P)	12.70 mm	Pas en pouces (P)	0.500 "
Nombre de pôles	7	Nombre de pôles	1
Juxtaposables côté client	Oui	Nombre de séries	1
nombre maximal de pôles juxtaposables par rangée	12	Longueur du picot à souder (l)	3.2 mm
Dimensions du picot à souder	1,2 x 1,2 mm	Diamètre du trou d'implantation (D)	1.6 mm
Tolérance du diamètre du trou d'implantation (D)	+ 0,1 mm	Nombre de picots par pôle	2
Lame de tournevis	1,0 x 5,5, PZ 2	Norme lame de tournevis	DIN 5264
Couple de serrage, min.	1.2 Nm	Couple de serrage, max.	1.5 Nm
Vis de serrage	M 4	Longueur de dénudage	12 mm
L1 en mm	76.20 mm	L1 en pouce	3.000 "
Protection au toucher selon DIN VDE 0470	IP 20 enfiché/ IP 10 non enfiché	Protection au toucher selon DIN VDE 57 106	protection doigt
Degré de protection	IP20	Résistance de passage	0,50 mΩ

Données des matériaux

Matériau isolant	Wemid (PA)	Couleur	gris gravier
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 7032	Groupe de matériaux isolants	I
Indice de Poursuite Comparatif (CTI)	≥ 600	Moisture Level (MSL)	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Matériau des contacts	Alliage de cuivre
Surface du contact	étamé	Structure en couches du raccordement soudé	1.5...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt
Température de stockage, min.	-40 °C	Température de stockage, max.	70 °C
Température de fonctionnement, min.	-50 °C	Température de fonctionnement, max.	120 °C
Plage de température montage, min.	-25 °C	Plage de température montage, max.	120 °C

Données nominales selon CEI

testé selon la norme	IEC 60664-1, IEC 61984	Courant nominal, nombre de pôles min.	76 A (Tu = 20 °C)
Courant nominal, nombre de pôles max.	74 A (Tu = 20 °C)	Courant nominal, nombre de pôles min.	76 A (Tu = 40 °C)

LUP 12.70/07/90 3.2SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Courant nominal, nombre de pôles max. 64 A (Tu = 40 °C)		Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2	1000 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2	1000 V	Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3	1000 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2	6 kV	Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2	8 kV
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3	8 kV	Tenue aux courants de faible durée	1 x 1 s mit 700 A

Données nominales selon CSA

Institut (CSA)	CSA	Certificat N° (CSA)	200039-1198743
Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA)	600 V	Tension nominale (groupe d'utilisation C / CSA)	600 V
Courant nominal (groupe d'utilisation B / 65 A CSA)		Courant nominal (groupe d'utilisation C / 65 A CSA)	
Section de raccordement de câble AWG,AWG 22 min.		Section de raccordement de câble AWG,AWG 6 max.	
Référence aux valeurs approuvées	Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément.		

Données nominales selon UL 1059

Institut (cURus)	CURUS	Certificat N° (cURus)	E60693
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059)	600 V	Tension nominale (groupe d'utilisation C / UL 1059)	600 V
Courant nominal (groupe d'utilisation B / 65 A UL 1059)		Courant nominal (groupe d'utilisation C / 65 A UL 1059)	
Section de raccordement de câble AWG,AWG 22 min.		Section de raccordement de câble AWG,AWG 6 max.	
Référence aux valeurs approuvées	Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément.		

Emballage

Emballage	Boîte	Longueur VPE	309.00 mm
Largeur VPE	96.00 mm	Hauteur VPE	71.00 mm

Contrôles de type

Test : durabilité des marquages	Norme	DIN EN 61984 section 7.3.2 / 09.02 en tenant compte de DIN EN 60068-2-70 / 07.96	
	Test	marque d'origine, identification du type, type de matériau, marque d'agrément UL, longévité	
	Évaluation	disponible	
	Norme	DIN EN 61984 section 7.3.2 / 09.02 en tenant compte de DIN EN 60068-2-70 / 07.96	
	Test	marque d'agrément CSA, marque d'agrément SEV	
Test : section à fixer	Norme	DIN EN 60999-1 section 7 et 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 section 8.2.4.5.1 / 12.02	
	Type de conducteur	Type de conducteur et rigide 0,5 mm ² section du conducteur	
		Type de conducteur et semi-rigide 0,5 mm ² section du conducteur	
		Type de conducteur et rigide 16 mm ² section du conducteur	

LUP 12.70/07/90 3.2SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Test des dommages causés aux et au desserrage accidentel des conducteurs		Type de conducteur et section du conducteur	semi-rigide 16 mm ²
		Type de conducteur et section du conducteur	AWG 22/1
		Type de conducteur et section du conducteur	AWG 22/19
		Type de conducteur et section du conducteur	AWG 6/1
		Type de conducteur et section du conducteur	AWG 6/19
	Évaluation	réussite	
	Norme	DIN EN 60999-1 section 9.4 / 12.00	
	Exigence	0,2 kg	
	Type de conducteur	Type de conducteur et section du conducteur	AWG 22/1
		Type de conducteur et section du conducteur	AWG 22/19
	Évaluation	réussite	
	Exigence	0,3 kg	
	Type de conducteur	Type de conducteur et section du conducteur	rigide 0,5 mm ²
		Type de conducteur et section du conducteur	semi-rigide 0,5 mm ²
	Évaluation	réussite	
	Exigence	2,9 kg	
Test de décrochage	Type de conducteur	Type de conducteur et section du conducteur	rigide 16 mm ²
		Type de conducteur et section du conducteur	semi-rigide 16 mm ²
		Type de conducteur et section du conducteur	AWG 6/7
	Évaluation	réussite	
	Norme	DIN EN 60999-1 section 9.5 / 12.00	
	Exigence	≥15 N	
	Type de conducteur	Type de conducteur et section du conducteur	AWG 22/1
		Type de conducteur et section du conducteur	AWG 22/19
	Évaluation	réussite	
	Exigence	≥20 N	
	Type de conducteur	Type de conducteur et section du conducteur	H05V-U0.5
		Type de conducteur et section du conducteur	H05V-K0.5
	Évaluation	réussite	
	Exigence	≥100 N	
	Type de conducteur	Type de conducteur et section du conducteur	H07V-K16
		Type de conducteur et section du conducteur	H07V-U16
		Type de conducteur et section du conducteur	AWG 6/7
	Évaluation	réussite	

Note importante

Conformité IPC

Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.

Remarques


- Additional variants on request
- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

Caractéristiques techniques


- Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
- Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
- The data given under CSA relates to a cUL approval - E60693
- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

Dessins


Illustration du produit



Dimensional drawing



Graph



Graph

