


**SFC 0/12 MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Le mécanisme de fermeture du SlimFix Clip combine deux avantages : la fiabilité d'un repère fermé et la facilité d'installation d'un repère ouvert. Le mécanisme à clip permet une mise en place du repère rapide et pratique, même si le conducteur est déjà installé. Les SlimFix Clips sont adaptés aux câbles et conducteurs d'un diamètre extérieur jusqu'à 5 mm. La surface de repérage conséquentes - jusqu'à 30 mm - peut accueillir de longues chaînes de caractères. Matériau exempt d'halogène avec classe d'inflammabilité V2.

**Avantages :**

- Matériau sans halogène
  - Classe d'inflammabilité V2
  - Montage rapide et sans outil
  - Repères au format MultiCard éprouvé
  - Disponible en hauteurs de 12 mm, 21 mm et 30 mm
- Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

**Informations générales de commande**

Version	SlimFix Clip, Repères de fils et de câbles, 1.5 - 2.5 mm, 12 x 5.8 mm, blanc
Référence	<a href="#">1813130000</a>
Type	SFC 0/12 MC NE WS
GTIN (EAN)	4032248296767
Qté.	200 Pièce

**SFC 0/12 MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Profondeur	7 mm	Profondeur (pouces)	0.2756 inch
Hauteur	12 mm	Hauteur (pouces)	0.4724 inch
Largeur	5.8 mm	Largeur (pouces)	0.2283 inch
Poids net	0.48 g		

**Températures**

plage de température d'utilisation	-40...100 °C
------------------------------------	--------------

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte 0.003 kg CO2 eq.

**Classifications**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**Caractéristiques générales**

Couleur du matériau selon code couleurs	9
Type d'impression	vierge
Largeur	5.8 mm
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Couleur	blanc
Halogène	Non
Matériau de base	Polyamide 66
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement MultiCard
Taille de plage de repérage	12 x 4.1 mm
Industries recommandées	Machines
imprimante compatible	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Conductor and cable markers
plage de température d'utilisation	-40...100 °C

**Repères de fils et de câbles**

Halogène	Non	Section de raccordement du conducteur, 1 mm <sup>2</sup> max.
Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm <sup>2</sup> min.		Diamètre extérieur du conducteur, max. 2.5 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min. 1.5 mm		Diamètre extérieur du conducteur 1.5 - 2.5 mm

**SFC 0/12 MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

