


SAIL-VSA-10U-220V-OB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Informations générales de commande**

Version	Câble de vanne (confectionné), Extrémité libre - Connecteur EV, Forme boîtier A (18 mm), Longueur du câble: 10 m, PUR, noir
Référence	1815701000
Type	SAIL-VSA-10U-220V-OB
GTIN (EAN)	4032248307012
Qté.	1 Pièce

SAIL-VSA-10U-220V-OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Poids net

289.52 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS

Conforme

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Classifications

ETIM 8.0

EC001855

ETIM 10.0

EC001855

ECLASS 15.0

27-06-03-12

ETIM 9.0

EC001855

ECLASS 14.0

27-06-03-12

Caractéristiques techniques câble

Longueur du câble

10 m

Utilisation sur chaîne porte-câbles

Oui

Blindé

Non

Isolation

PP

Rayon de courbure, mobile

10 x diamètre du câble

Cycles de courbure

2 Mio

Matériau de la gaine

PUR

Codage couleur

brun, bleu, Vert/jaune

Plage de température, fixe

-50...80 °C

Plage de température, en mouvement

-25...80 °C

Couleur de la gaine

noir

Section du conducteur

0.5 mm²

Halogène

Non

Accélération

5 m/s²

Rayon de courbure, min., fixe

5 x diamètre du câble

Vitesse

200 m/s

Résistance de soudage

Non

Résistance à la torsion

0 °/m

Tropicalisé (résistant aux perles de soudure)

Non

Diamètre extérieur

4.6 mm ± 0.2 mm

Caractéristiques techniques générales

Codage

Forme boîtier A (18 mm)

LED

Oui

Surface du contact

étamé

Version

Extrémité libre -
Connecteur EV

Tension nominale

220 V

Courant nominal

4 A

Degré de protection


IP67, Vissé

Plage de températures du coffret

-25...+80 °C

Dessins

Dessin coté



Dessin coté

