


SAIL-VSA-5.0U-(3+PE-OB)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Informations générales de commande**

Version	Câble de vanne (confectionné), Extrémité libre - Connecteur EV, Forme boîtier A (18 mm), Longueur du câble: 5 m, PUR, noir
Référence	1816380500
Type	SAIL-VSA-5.0U-(3+PE-OB)
GTIN (EAN)	4032248307029
Qté.	1 Pièce

SAIL-VSA-5.0U-(3+PE-OB)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Agréments**

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Poids net

232 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS

Conforme sans exemption

REACH SVHC

Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0

EC001855

ETIM 10.0

EC001855

ECLASS 15.0

27-06-03-12

ETIM 9.0

EC001855

ECLASS 14.0

27-06-03-12

Caractéristiques techniques câble

Longueur du câble	5 m	Couleur de la gaine	noir
Fonction PE	Oui	Utilisation sur chaîne porte-câbles	Oui
Section du conducteur	0.5 mm ²	Blindé	Non
Halogène	Non	Isolation	PP
Accélération	5 m/s ²	Rayon de courbure, mobile	10 x diamètre du câble
Rayon de courbure, min., fixe	5 x diamètre du câble	Cycles de courbure	2 Mio
Vitesse	200 m/s	Matériau de la gaine	PUR
Longueur de câble configurable	Non	Résistance de soudage	Non
Codage couleur	brun, bleu, noir, Vert/jaune	Résistance à la torsion	0 °/m
Plage de température, fixe	-50...80 °C	Tropicalisé (résistant aux perles de soudure)	Non
Plage de température, en mouvement	-25...80 °C	Nombre de pôles	4 (3 + PE)
Diamètre extérieur	5.2 mm ± 0.2 mm		

Caractéristiques techniques générales


Codage	Forme boîtier A (18 mm)	Filetage du raccordement	autres
Surface du contact	étamé	LED	Non
Version	Extrémité libre - Connecteur EV	Résistance d'isolation	109 Ω
Matériau des contacts	CuZn	Tension nominale	250 V
Courant nominal	4 A	Degré de protection	IP67, Vissé
Degré de pollution	3	Plage de températures du coffret	-25...+80 °C

Mâle gauche


Prise de raccordement à gauche	Connecteur
--------------------------------	------------

Dessins

Dessin coté



Dessin coté



Schéma

