

ET S7-300-GE-A4-2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Figure similaire



Les étiquettes non-adhésives ET S7 DIN-A4 servent au repérage des modules S300, S400 and S7 de Siemens. Le logiciel M-Print® Pro de Weidmüller permet une impression laser personnalisée.

- Fond jaune ou turquoise avec impression en noir (boîtes)
- Les étiquettes se détachent aisément (non adhésives)

Informations générales de commande

Version	LaserMark, Repérage d'équipements et appareillages, 208 x 17.3 mm, Siemens, jaune
Référence	1847650000
Type	ET S7-300-GE-A4-2
GTIN (EAN)	4032248366361
Qté.	10 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Disponible jusqu'à	2024-05-30T00:00:00+02:00
Produit de remplacement	THM ET S7 300-2 GE

ET S7-300-GE-A4-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	0.1 mm	Profondeur (pouces)	0.0039 inch
Hauteur	208 mm	Hauteur (pouces)	8.189 inch
Largeur	17.3 mm	Largeur (pouces)	0.6811 inch
Poids net	29.1 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...80 °C
------------------------------------	-------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Couleur du matériau selon code couleurs	4	
Nombre par feuille	22	
Procédé d'impression	Impression laser	
Largeur	17.3 mm	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	
Couleur	jaune	
Halogène	Oui	
Matériau de base	Film vinyle	
Nombre de repérages par unité d'emballage	220	
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Feuille d'étiquettes
	Nombre de combinaisons par unité d'emballage	10
	Nombre de repérages par combinaison	22
Agrément selon UL 969 imprimante compatible	Non	
Nombre de repérages par combinaison	1 Label sheet = 22 Device markers	
plage de température d'utilisation	-40...80 °C	
Application / fabricant	Siemens	

Repérage d'équipements et appareillages

Halogène	Oui
----------	-----

Dessins

