



Les câbles capteurs externes / actionneurs sont utilisés pour câbler capteurs et actionneurs ainsi que pour transmettre des données ou du courant dans de nombreuses applications. Le câble surmoulé offre dès départ usine un raccordement sûr et testé du connecteur débrochable. Ici, les câbles peuvent être exposés à un large panel de conditions, comme humidité, poussière, chaleur, froid, chocs ou vibrations.

Les câbles M23 assurent : haute compatibilité, forte charge de courant et contacts haute-densité couplés aux dimensions minimales.

S'il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi à trouver ou si vous estimez avoir besoin d'explications, alors contactez-nous !

#### Informations générales de commande

|            |                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M23, Nombre de pôles: 19, 25 m, Femelle, droite, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non |
| Référence  | <a href="#">1818182500</a>                                                                                                                                                  |
| Type       | SAIB-M23-19P-ST-25M                                                                                                                                                         |
| GTIN (EAN) | 4050118042320                                                                                                                                                               |
| Qté.       | 1 Pièce                                                                                                                                                                     |

## Caractéristiques techniques

### Agréments

Agréments



|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| ROHS                  | Conforme                    |
| UL File Number Search | <a href="#">Site Web UL</a> |
| Certificat N° (cURus) | E486077                     |

### Dimensions et poids

|           |        |
|-----------|--------|
| Poids net | 3000 g |
|-----------|--------|

### Conformité environnementale du produit

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                                   |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ETIM 10.0   | EC001855    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |             |             |

### Caractéristiques techniques câble

|                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                               |                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Longueur du câble                                | 25 m                                                                                                                                                                                              | Couleur de la gaine                           | noir                  |
| Utilisation sur chaîne porte-câbles              | Oui                                                                                                                                                                                               | Blindé                                        | Non                   |
| Halogène                                         | Non                                                                                                                                                                                               | Isolation                                     | TPM                   |
| Rayon de courbure, mobile                        | 10 x diamètre du câble                                                                                                                                                                            | Cycles de courbure                            | 2 Mio                 |
| Section max. du conducteur (Impression/en ligne) | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> + 16 x 0,34 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                              | Matériau de la gaine                          | PUR                   |
| Gaine selon UL AWM                               | 21198 (80 °C / 300 V)                                                                                                                                                                             | Âme selon UL AWM                              | 10493 (80 °C / 300 V) |
| Réticulé par irradiation                         | Non                                                                                                                                                                                               | Résistance de soudage                         | Non                   |
| Codage couleur                                   | violet, Rouge, gris, rouge / bleu, vert, bleu, gris / rose, blanc / vert, blanc / jaune, blanc / gris, noir, Vert / jaune, Yellow / brown, marron / vert, blanc, jaune, rose, gris / marron, brun | Résistance à la torsion                       | 0 °/m                 |
| Plage de température, fixe                       | -50...80 °C                                                                                                                                                                                       | Tropicalisé (résistant aux perles de soudure) | Non                   |
| Plage de température, en mouvement               | -25...80 °C                                                                                                                                                                                       | Nombre de pôles                               | 19                    |
| Diamètre extérieur                               | 9.1 mm ± 0.3 mm                                                                                                                                                                                   |                                               |                       |

### Caractéristiques techniques générales

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Filetage du raccordement    | M23             |
| Surface du contact          | doré            |
| LED                         | Non             |
| Version                     | Femelle, droite |
| Matériau de base du boîtier | PUR             |
| Résistance d'isolation      | 1012 Ω          |

## SAIB-M23-19P-ST-25M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

|                                  |                                     |                    |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Tension nominale                 | 120 V                               |                    |
| Courant nominal                  | 8 A                                 |                    |
| Degré de protection              | IP67                                |                    |
| Cycles d'enfichage               | ≥ 50                                |                    |
| Degré de pollution               | 2                                   |                    |
| ponté                            | Non                                 |                    |
| Version côté de raccordement     | Côté de raccordement                | 1                  |
|                                  | Filetage du raccordement            | M23                |
|                                  | Type de contact                     | Connecteur femelle |
|                                  | Type de filetage                    | Filetage interne   |
|                                  | Orientation de sortie               | droit              |
| Côté de raccordement version 1   | M23, Socket, Inner thread, straight |                    |
| Matériau de la bague fileté      | Zinc injecté sous pression          |                    |
| Plage de températures du coffret | -25...+80 °C                        |                    |
| Couple de serrage                | M23 : 2,5 Nm                        |                    |

## Normes générales

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Certificat N° (cURus) | E486077 |
|-----------------------|---------|

## Propriétés électriques

|                        |        |                  |       |
|------------------------|--------|------------------|-------|
| Résistance d'isolation | 1012 Ω | Tension nominale | 120 V |
|------------------------|--------|------------------|-------|

## Mâle droite


|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Prise de raccordement à droite | extrémité libre du conducteur |
|--------------------------------|-------------------------------|

## Mâle gauche

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Prise de raccordement à gauche | IP67, Contact femelle, droit, Plastique, non blindé |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|


## Dessins

### Dessin coté



Straight socket

### Schéma des pôles



Socket

### Schéma

|    |              |
|----|--------------|
| 1  | violet       |
| 2  | red          |
| 3  | grey         |
| 4  | red/blue     |
| 5  | green        |
| 7  | grey/pink    |
| 8  | white/green  |
| 9  | white/yellow |
| 10 | white/grey   |
| 11 | black        |
| 13 | yellow/brown |
| 14 | brown/green  |
| 15 | white        |
| 16 | yellow       |
| 17 | pink         |
| 18 | grey/brown   |
| 6  | blue         |
| 12 | green/yellow |
| 19 | brown        |

### L'outil idéal : Screwty® avec fonction de serrage

Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

