

## LM MT300 19/6.3 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)




Figure similaire



- Etiquettes autocollantes en polyester
- Conçu pour imprimante laser DIN A4
- Non effaçable
- Haute tenue à la température
- Pour le repérage d'appareils et de modules de tous types
- Peut être également complété avec un stylo bille ou un feutre STI

### Informations générales de commande

Version	LaserMark, Repérage d'équipements et appareillages, 6.3 x 19.05 mm, jaune
Référence	<a href="#">1835830000</a>
Type	LM MT300 19/6.3 GE
GTIN (EAN)	4032248340149
Qté.	10 Pièce

## LM MT300 19/6.3 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Profondeur	0.08 mm	Profondeur (pouces)	0.0031 inch
Hauteur	6.3 mm	Hauteur (pouces)	0.248 inch
Largeur	19.05 mm	Largeur (pouces)	0.75 inch
Poids net	10.1 g		

## Températures

plage de température d'utilisation -40...150 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption  
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

## Caractéristiques générales

Adhésif	Colle acrylate	
Couleur du matériau selon code couleurs	4	
Nombre par feuille	256	
Procédé d'impression	Impression laser	
Version	autoadhésif	
Largeur	19.05 mm	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	
Plage de température d'utilisation, max.	150 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	
Couleur	jaune	
Halogène	Non	
Matériau de base	Polyester, sans PVC	
Caractères imprimés	sans	
Nombre de repérages par unité d'emballage	2560	
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Feuille d'étiquettes
	Nombre de combinaisons par unité d'emballage 10	
	Nombre de repérages par combinaison	256
Agrément selon UL 969	Oui	
Nombre de repérages par combinaison	1 Label sheet = 256 Device markers	
plage de température d'utilisation	-40...150 °C	

## Repérage d'équipements et appareillages

Halogène Non

## Fiche de données

**LM MT300 19/6.3 GE**

## Dessins

