

ET S7-300-TU-A4-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Figure similaire



Les étiquettes non-adhésives ET S7 DIN-A4 servent au repérage des modules S300, S400 and S7 de Siemens. Le logiciel M-Print® Pro de Weidmüller permet une impression laser personnalisée.

- Fond jaune ou turquoise avec impression en noir (boîtes)
- Les étiquettes se détachent aisément (non adhésives)

Informations générales de commande

Version	LaserMark, Repérage d'équipements et appareillages, 100 x 22.6 mm, Siemens, turquoise
Référence	1865450000
Type	ET S7-300-TU-A4-1
GTIN (EAN)	4032248434121
Qté.	10 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Disponible jusqu'à	2024-05-30T00:00:00+02:00
Produit de remplacement	THM ET S7 300-1 TU

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	0.1 mm	Profondeur (pouces)	0.0039 inch
Hauteur	100 mm	Hauteur (pouces)	3.937 inch
Largeur	22.6 mm	Largeur (pouces)	0.8898 inch
Poids net	31 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...80 °C
------------------------------------	-------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Nombre par feuille	16	
Procédé d'impression	Impression laser	
Largeur	22.6 mm	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	
Couleur	turquoise	
Halogène	Oui	
Matériau de base	Film vinyle	
Nombre de repérages par unité d'emballage	160	
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Feuille d'étiquettes
	Nombre de combinaisons par unité d'emballage	10
	Nombre de repérages par combinaison	16
Agrément selon UL 969	Non	
imprimante compatible		
Nombre de repérages par combinaison	1 Label sheet = 16 Device markers	
plage de température d'utilisation	-40...80 °C	
Application / fabricant	Siemens	

Repérage d'équipements et appareillages

Halogène	Oui
----------	-----

Dessins

