



**BLL 5.08/24/90FI 3.2SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustration du produit**

Connecteur femelle pour montage sur circuit imprimé.  
La longueur des picots est optimisée pour la soudure à la vague.

**Informations générales de commande**

|                    |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version            | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, Bride inversée, Raccordement soudé THT, 5.08 mm, Nombre de pôles: 24, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte |
| Référence          | <a href="#">1843970000</a>                                                                                                                                                                   |
| Type               | BLL 5.08/24/90FI 3.2SN OR BX                                                                                                                                                                 |
| GTIN (EAN)         | 4032248355723                                                                                                                                                                                |
| Qté.               | 12 Pièce                                                                                                                                                                                     |
| Indices de produit | IEC: 400 V / 23 A<br>UL: 300 V / 15 A                                                                                                                                                        |
| Emballage          | Boîte                                                                                                                                                                                        |

## BLL 5.08/24/90FI 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (UR) E60693

## Dimensions et poids

Poids net 27.25 g

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption

Exemption RoHS (le cas échéant/  
connue) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 0b9f9fbb-9843-4953-ae55-e10a8ae27fe7

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002637    | ETIM 9.0    | EC002637    |
| ETIM 10.0   | EC002637    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |             |             |

## Caractéristiques du système

|                                                  |                                    |                                             |                             |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Famille de produits                              | OMNIMATE Signal - série BL/SL 5.08 | Type de raccordement                        | Raccordement sur platine    |
| Montage sur le circuit imprimé                   | Raccordement soudé THT             | Pas en mm (P)                               | 5.08 mm                     |
| Pas en pouces (P)                                | 0.200 "                            | Angle de sortie                             | 90°                         |
| Nombre de pôles                                  | 24                                 | Nombre de picots par pôle                   | 2                           |
| Longueur du picot à souder (l)                   | 3.2 mm                             | Tolérance sur la longueur du picot à souder | +0.1 / -0.3 mm              |
| Dimensions du picot à souder                     | 0.4 x 1,0 mm                       | Diamètre du trou d'implantation (D)         | 1.3 mm                      |
| Tolérance du diamètre du trou d'implantation (D) | + 0,1 mm                           | L1 en mm                                    | 116.84 mm                   |
| L1 en pouce                                      | 4.600 "                            | Nombre de séries                            | 1                           |
| Nombre de pôles                                  | 1                                  | Protection au toucher selon DIN VDE 57 106  | protection appui de la main |
| Protection au toucher selon DIN VDE 0470         | IP 20 enfiché                      | Degré de protection                         | IP20                        |
| Résistance de passage                            | ≤5 mΩ                              | Codable                                     | Oui                         |
| Cycles d'enfichage                               | 25                                 | Force d'enfichage/pôle, max.                | 5 N                         |
| Force d'extraction/pôle, max.                    | 5 N                                |                                             |                             |

## Données des matériaux

|                                            |                            |                                      |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Matériau isolant                           | PBT GF                     | Couleur                              | Orange                     |
| Tableau des couleurs (similaire)           | RAL 2000                   | Groupe de matériaux isolants         | Illa                       |
| Indice de Poursuite Comparatif (CTI)       | ≥ 200                      | Résistance d'isolation               | 108 Ω                      |
| Moisture Level (MSL)                       |                            | Classe d'inflammabilité selon UL 94  | V-0                        |
| Matériau des contacts                      | Alliage de cuivre          | Surface du contact                   | étamé                      |
| Structure en couches du raccordement soudé | 4...6 µm Sn hot-dip tinned | Structure en couches du contact mâle | 4...6 µm Sn hot-dip tinned |

## BLL 5.08/24/90FI 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

|                                     |        |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| Température de stockage, min.       | -40 °C | Température de stockage, max.       | 70 °C  |
| Température de fonctionnement, min. | -50 °C | Température de fonctionnement, max. | 100 °C |
| Plage de température montage, min.  | -25 °C | Plage de température montage, max.  | 100 °C |

## Données nominales selon CEI

|                                                                             |                        |                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| testé selon la norme                                                        | IEC 60664-1, IEC 61984 | Courant nominal, nombre de pôles min.                                       | 23 A<br>(Tu = 20 °C) |
| Courant nominal, nombre de pôles max.                                       | 16 A<br>(Tu = 20 °C)   | Courant nominal, nombre de pôles min.                                       | 20 A<br>(Tu = 40 °C) |
| Courant nominal, nombre de pôles max.                                       | 14 A<br>(Tu = 40 °C)   | Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2  | 400 V                |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 320 V                  | Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 250 V                |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2  | 4 V                    | Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 4 kV                 |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 4 kV                   | Tenue aux courants de faible durée                                          | 3 x 1 s mit 120 A    |

## Données nominales selon CSA

|                                                     |                                                                                              |                                                 |                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| Institut (CSA)                                      | CSA                                                                                          | Certificat N° (CSA)                             | 200039-1121690 |
| Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA)     | 300 V                                                                                        | Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA) | 300 V          |
| Courant nominal (groupe d'utilisation B / 15 A CSA) |                                                                                              | Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA)  | 10 A           |
| Référence aux valeurs approuvées                    | Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément. |                                                 |                |

## Données nominales selon UL 1059

|                                                         |                                                                                              |                                                     |        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| Institut (UR)                                           | UR                                                                                           | Certificat N° (UR)                                  | E60693 |
| Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059)     | 300 V                                                                                        | Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059) | 300 V  |
| Courant nominal (groupe d'utilisation B / 15 A UL 1059) |                                                                                              | Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059)  | 10 A   |
| Référence aux valeurs approuvées                        | Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément. |                                                     |        |

## Emballage

|             |           |              |           |
|-------------|-----------|--------------|-----------|
| Emballage   | Boîte     | Longueur VPE | 350.00 mm |
| Largeur VPE | 135.00 mm | Hauteur VPE  | 30.00 mm  |

## Note importante


|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Conformité IPC | Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.                                                                                                      |  |  |
| Remarques      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> </ul> |  |  |

## Caractéristiques techniques


- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

## Dessins


### Illustration du produit



### Dimensional drawing



### Exemple d'utilisation



## BLL 5.08/24/90FI 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Éléments de codage



Il ne faut assembler que ce qui se ressemble : le raccordement correct au bon endroit.

Les éléments de codage et les dispositifs de verrouillage assignent clairement les éléments de connexion pendant le processus de fabrication et le fonctionnement

Les éléments de codage et les dispositifs de verrouillage sont insérés avant assemblage ou pendant la phase de confection de câbles. L'alternative de Weidmüller : effectuer une configuration en ligne à l'aide du configurateur de variantes, et se faire livrer les éléments précodés prêts à l'emploi.

Aucune erreur d'équipement du circuit imprimé ou de connexion des éléments de raccordement n'est plus possible.

L'avantage : pas de recherche d'erreurs lors de la fabrication et pas d'erreurs de commande de la part de l'utilisateur.

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Type       | BLZ/SL KO BK BX            | Version                                                          |
| Référence  | <a href="#">1545710000</a> | Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, Élément de codage, |
| GTIN (EAN) | 4008190087142              | noir, Nombre de pôles: 1                                         |
| Qté.       | 50 ST                      |                                                                  |
| Type       | BLZ/SL KO OR BX            | Version                                                          |
| Référence  | <a href="#">1573010000</a> | Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, Élément de codage, |
| GTIN (EAN) | 4008190048396              | Orange, Nombre de pôles: 1                                       |
| Qté.       | 100 ST                     |                                                                  |


## BLL 5.08/24/90FI 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Pièces opposées

## SL 5.08HC/180F




Connecteurs mâles en plastique renforcé à la fibre de verre avec orientation de sortie droite, optimisés pour la soudure à la vague. La variante à bride (F) peut être vissée sur la contre-pièce correspondante ou sur le circuit imprimé. En cas d'utilisation de la variante à bride à souder (LF), un vissage additionnel au circuit imprimé est inutile. Protège en outre les soudures contre les contraintes mécaniques. Tous les connecteurs mâles peuvent être codés manuellement ou commandés déjà pré-codés. HC = Courant fort.

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Type       | SL 5.08HC/24/180F 3.2SN... | Version                                                      |
| Référence  | <a href="#">1149190000</a> | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Bride,     |
| GTIN (EAN) | 4032248932665              | Raccordement soudé THT, 5.08 mm, Nombre de pôles: 24, 180°,  |
| Qté.       | 12 ST                      | Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte   |
| Type       | SL 5.08HC/24/180F 3.2SN... | Version                                                      |
| Référence  | <a href="#">1147850000</a> | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Bride,     |
| GTIN (EAN) | 4032248931729              | Raccordement soudé THT, 5.08 mm, Nombre de pôles: 24, 180°,  |
| Qté.       | 12 ST                      | Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte |

## SL 5.08HC/180LF



Connecteurs mâles en plastique renforcé à la fibre de verre avec orientation de sortie droite, optimisés pour la soudure à la vague. La variante à bride (F) peut être vissée sur la contre-pièce correspondante ou sur le circuit imprimé. En cas d'utilisation de la variante à bride à souder (LF), un vissage additionnel au circuit imprimé est inutile. Protège en outre les soudures contre les contraintes mécaniques. Tous les connecteurs mâles peuvent être codés manuellement ou commandés déjà pré-codés. HC = Courant fort.

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type       | SL 5.08HC/24/180LF 3.2S... | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1149950000</a> | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder, |
| GTIN (EAN) | 4032248932344              | Raccordement soudé THT, 5.08 mm, Nombre de pôles: 24, 180°,        |
| Qté.       | 12 ST                      | Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte         |
| Type       | SL 5.08HC/24/180LF 3.2S... | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1148470000</a> | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder, |
| GTIN (EAN) | 4032248107605              | Raccordement soudé THT, 5.08 mm, Nombre de pôles: 24, 180°,        |
| Qté.       | 12 ST                      | Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte       |


## BLL 5.08/24/90FI 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Pièces opposées

## SL 5.08HC/90F




Connecteurs mâles en plastique renforcé à la fibre de verre avec orientation de sortie à 90°, optimisés pour la soudure à la vague. La variante à bride (F) peut être vissée sur la contre-pièce correspondante ou sur le circuit imprimé. En cas d'utilisation de la variante à bride à souder (LF), un vissage additionnel au circuit imprimé est inutile. Protège en outre les soudures contre les contraintes mécaniques. Tous les connecteurs mâles peuvent être codés manuellement ou commandés déjà pré-codés. HC = Courant fort.

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Type       | SL 5.08HC/24/90F 3.2SN ... | Version                                                      |
| Référence  | <a href="#">1150330000</a> | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Bride,     |
| GTIN (EAN) | 4032248937202              | Raccordement soudé THT, 5.08 mm, Nombre de pôles: 24, 90°,   |
| Qté.       | 12 ST                      | Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte   |
| Type       | SL 5.08HC/24/90F 3.2SN ... | Version                                                      |
| Référence  | <a href="#">1149340000</a> | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Bride,     |
| GTIN (EAN) | 4032248936526              | Raccordement soudé THT, 5.08 mm, Nombre de pôles: 24, 90°,   |
| Qté.       | 12 ST                      | Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte |

## SL 5.08HC/90LF



Connecteurs mâles en plastique renforcé à la fibre de verre avec orientation de sortie à 90°, optimisés pour la soudure à la vague. La variante à bride (F) peut être vissée sur la contre-pièce correspondante ou sur le circuit imprimé. En cas d'utilisation de la variante à bride à souder (LF), un vissage additionnel au circuit imprimé est inutile. Protège en outre les soudures contre les contraintes mécaniques. Tous les connecteurs mâles peuvent être codés manuellement ou commandés déjà pré-codés. HC = Courant fort.

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type       | SL 5.08HC/24/90LF 3.2SN... | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1150590000</a> | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder, |
| GTIN (EAN) | 4032248105502              | Raccordement soudé THT, 5.08 mm, Nombre de pôles: 24, 90°,         |
| Qté.       | 12 ST                      | Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte         |
| Type       | SL 5.08HC/24/90LF 3.2SN... | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1150070000</a> | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder, |
| GTIN (EAN) | 4032248935802              | Raccordement soudé THT, 5.08 mm, Nombre de pôles: 24, 90°,         |
| Qté.       | 12 ST                      | Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte       |



## BLL 5.08/24/90FI 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Pièces opposées

## SL-SMT 5.08/180F Box



Connecteur mâle résistant aux températures élevées, avec conditionnement en boîte ou en rouleau. En rouleau, avec picot à souder 1,5 mm, optimisé pour l'implantation automatique. Longueurs de picots de 3,2 mm indiquées pour les applications de soudure à la vague et par refusion. Les connecteurs mâles disposent d'espace pour les marquages et peuvent être codés. HC = Courant fort.

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Type       | SL-SMT 5.08HC/24/180F 3... | Version                                                          |
| Référence  | <a href="#">1837970000</a> | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Bride,         |
| GTIN (EAN) | 4032248347780              | Raccordement soudé THT/THR, 5.08 mm, Nombre de pôles: 24,        |
| Qté.       | 12 ST                      | 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte |

## SL-SMT 5.08/180LF Box



Connecteur mâle résistant aux températures élevées, avec conditionnement en boîte ou en rouleau. En rouleau, avec picot à souder 1,5 mm, optimisé pour l'implantation automatique. Longueurs de picots de 3,2 mm indiquées pour les applications de soudure à la vague et par refusion. Les connecteurs mâles disposent d'espace pour les marquages et peuvent être codés. HC = Courant fort.

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type       | SL-SMT 5.08HC/24/180LF ... | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1838660000</a> | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder, |
| GTIN (EAN) | 4032248348725              | Raccordement soudé THT/THR, 5.08 mm, Nombre de pôles: 24,          |
| Qté.       | 12 ST                      | 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte   |

## SL-SMT 5.08HC/90F Box



Connecteur mâle résistant aux températures élevées, avec conditionnement en boîte ou en rouleau. En rouleau, avec picot à souder 1,5 mm, optimisé pour l'implantation automatique. Longueurs de picots de 3,2 mm indiquées pour les applications de soudure à la vague et par refusion. Les connecteurs mâles disposent d'espace pour les marquages et peuvent être codés. HC = Courant fort.

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Type       | SL-SMT 5.08HC/24/90F 3...  | Version                                                        |
| Référence  | <a href="#">1837850000</a> | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Bride,       |
| GTIN (EAN) | 4032248347667              | Raccordement soudé THT/THR, 5.08 mm, Nombre de pôles: 24, 90°, |
| Qté.       | 12 ST                      | Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte     |

## BLL 5.08/24/90FI 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Pièces opposées

## SL-SMT 5.08HC/90LF Box



Connecteur mâle résistant aux températures élevées, avec conditionnement en boîte ou en rouleau. En rouleau, avec picot à souder 1,5 mm, optimisé pour l'implantation automatique. Longueurs de picots de 3,2 mm indiquées pour les applications de soudure à la vague et par refusion. Les connecteurs mâles disposent d'espace pour les marquages et peuvent être codés. HC = Courant fort.

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type       | SL-SMT 5.08HC/24/90LF 1... | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1775452001</a> | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder, |
| GTIN (EAN) | 4032248157532              | Raccordement soudé THT/THR, 5.08 mm, Nombre de pôles: 24, 90°,     |
| Qté.       | 12 ST                      | Longueur du picot à souder (l): 1.5 mm, étamé, noir, Boîte         |
| Type       | SL-SMT 5.08HC/24/90LF 3... | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">1780650000</a> | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder, |
| GTIN (EAN) | 4032248165957              | Raccordement soudé THT/THR, 5.08 mm, Nombre de pôles: 24, 90°,     |
| Qté.       | 12 ST                      | Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte         |

## SLDV-THR 5.08/180F



Connecteurs mâles résistants aux hautes températures, à double étage, disposés latéralement, avec bride ou bride à souder. Picot à souder de 1,5 mm valable pour les applications de soudure par refusion. Picots de 3,2 mm adaptés à la soudure à la vague et par refusion. Ils peuvent être repérés et codés.

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Type       | SLDV-THR 5.08/48/180F 3... | Version                                                          |
| Référence  | <a href="#">1889430000</a> | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Bride,         |
| GTIN (EAN) | 4032248495771              | Raccordement soudé THT/THR, 5.08 mm, Nombre de pôles: 48,        |
| Qté.       | 8 ST                       | 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte |

## SLDV-THR 5.08/180FLF



Connecteurs mâles résistants aux hautes températures, à double étage, disposés latéralement, avec bride ou bride à souder. Picot à souder de 1,5 mm valable pour les applications de soudure par refusion. Picots de 3,2 mm adaptés à la soudure à la vague et par refusion. Ils peuvent être repérés et codés.

**BLL 5.08/24/90FI 3.2SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Pièces opposées****Informations générales de commande**

|            |                            |                                                                                                                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type       | SLDV-THR 5.08/48/180FLF... | Version                                                                                                                         |
| Référence  | <a href="#">1881590000</a> | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Bride / bride à souder, Raccordement soudé THT/THR, 5.08 mm, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4032248482924              | 48, 180°, Longueur du picot à souder (l): 1.5 mm, étamé, noir, Boîte                                                            |
| Qté.       | 8 ST                       |                                                                                                                                 |
| Type       | SLDV-THR 5.08/48/180FLF... | Version                                                                                                                         |
| Référence  | <a href="#">1889330000</a> | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Bride / bride à souder, Raccordement soudé THT/THR, 5.08 mm, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4032248495672              | 48, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte                                                            |
| Qté.       | 8 ST                       |                                                                                                                                 |