

**CLI C 1-6 GE/SW 12 CD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les repères de conducteurs CLI C sont montés sur des conducteurs non raccordés. Des sections de conducteurs de 0,5 mm<sup>2</sup> à 70 mm<sup>2</sup> peuvent être identifiés à l'aide de quatre tailles différentes. Les repères sont imprimés prêts à l'emploi. La combinaison de plusieurs repères individuels peut générer un repérage personnalisé

- Repères fermés fiables, à placer sur des câbles non connectés
- Large plage d'utilisation grâce à une forme en soufflet avec effet ressort
- Mise en place facile et rapide – avec un effort minimal
- Des accessoires adaptés facilitent le repérage
- Repérage permanent de grande qualité
- Un contraste maximal pour une lisibilité optimale

**Informations générales de commande**

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Version                   | CableLine, Repères de fils et de câbles, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, jaune |
| Référence                 | <a href="#">1868811533</a>                                             |
| Type                      | CLI C 1-6 GE/SW 12 CD                                                  |
| GTIN (EAN)                | 4032248441785                                                          |
| Qté.                      | 250 Pièce                                                              |
| Statut de livraison       | Supprimé                                                               |
| Dernière date de commande | 2025-08-31T00:00:00+02:00                                              |

## CLI C 1-6 GE/SW 12 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |        |                     |             |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 5 mm   | Profondeur (pouces) | 0.1968 inch |
| Hauteur    | 6 mm   | Hauteur (pouces)    | 0.2362 inch |
| Largeur    | 4.2 mm | Largeur (pouces)    | 0.1654 inch |
| Poids net  | 0.15 g |                     |             |

## Températures

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| plage de température d'utilisation | -30...80 °C |
|------------------------------------|-------------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Couleur du matériau selon code couleurs   | 4                                    |
| Orientation de l'impression               | horizontal                           |
| Type d'impression                         | Standard                             |
| Procédé d'impression                      | marqué à chaud                       |
| Version                                   | CD                                   |
| Largeur                                   | 4.2 mm                               |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94       | V-0                                  |
| Plage de température d'utilisation, max.  | 80 °C                                |
| Plage de température d'utilisation, min.  | -30 °C                               |
| Couleur                                   | jaune                                |
| Halogène                                  | Oui                                  |
| Diamètre de l#92isolation, max.           | 5                                    |
| Matériau de base                          | PVC, souple, sans cadmium            |
| Couleur d'impression                      | noir                                 |
| Caractères imprimés                       | Nombres                              |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnementBobine        |
| Industries recommandées                   | Process, Machines                    |
| Nombre de repérages par combinaison       | 1 Reel = Conductor and cable markers |
| plage de température d'utilisation        | -30...80 °C                          |
| Contact                                   | 12                                   |

## Repères de fils et de câbles

|                                                                 |     |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|
| Halogène                                                        | Oui | Section de raccordement du conducteur, 4 mm <sup>2</sup> max. |
| Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm <sup>2</sup> min. |     | Diamètre extérieur du conducteur, max. 5 mm                   |

## Fiche de données

### CLI C 1-6 GE/SW 12 CD



**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

Diamètre extérieur du conducteur, min. 2.5 mm

Diamètre extérieur du conducteur 2.5 - 5 mm

Section de raccordement de conducteur 1.5 - 4 mm<sup>2</sup>

**Dessins**



Figure similaire