

CLI C 2-18 GE NE SG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Figure similaire

Les repères de conducteurs CLI C sont montés sur des conducteurs non raccordés. Des sections de conducteurs de 0,5 mm² à 70 mm² peuvent être identifiés à l'aide de quatre tailles différentes. Les repères sont imprimés prêts à l'emploi. La combinaison de plusieurs repères individuels peut générer un repérage personnalisé

- Repères fermés fiables, à placer sur des câbles non connectés
- Large plage d'utilisation grâce à une forme en soufflet avec effet ressort
- Mise en place facile et rapide – avec un effort minimal
- Des accessoires adaptés facilitent le repérage
- Repérage permanent de grande qualité
- Un contraste maximal pour une lisibilité optimale

Informations générales de commande

Version	CableLine, Repères de fils et de câbles, 4 - 10 mm, 18 x 6.9 mm, jaune
Référence	1871831687
Type	CLI C 2-18 GE NE SG
GTIN (EAN)	4032248452217
Qté.	1000 Pièce

CLI C 2-18 GE NE SG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	8 mm	Profondeur (pouces)	0.315 inch
Hauteur	18 mm	Hauteur (pouces)	0.7087 inch
Largeur	6.9 mm	Largeur (pouces)	0.2717 inch
Poids net	0.57 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-30...80 °C
------------------------------------	-------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Couleur du matériau selon code couleurs	4	Type d'impression	vierge
Version	Boucle		
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Largeur	6.9 mm
Plage de température d'utilisation, min.	-30 °C	Plage de température d'utilisation, max.	80 °C
Halogène	Oui	Couleur	jaune
Matériau de base	PVC, souple, sans cadmium	Diamètre de l'isolation, max.	10 mm
plage de température d'utilisation	-30...80 °C	Industries recommandées	Process, Machines
		Contact	Neutre

Repères de fils et de câbles

Halogène	Oui	Section de raccordement du conducteur, 16 mm ² max.
Section de raccordement du conducteur, min.	2.5 mm ²	Diamètre extérieur du conducteur, max.
Diamètre extérieur du conducteur, min.	4 mm	10 mm
Section de raccordement de conducteur	2.5 - 16 mm ²	Diamètre extérieur du conducteur
		4 - 10 mm

CLI C 2-18 GE NE SG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



Figure similaire