# Fiche de données

## SAIE-M5B-4-0.2U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Pour le raccordement des capteurs-actionneurs sur les appareils on a besoin de différents connecteurs. Ils sont disponibles dans les versions M12, M8 et bien sûr M5.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | Connecteurs à équiper, M5, Femelle, droite, Filetage de montage: , Nombre de pôles: 4, Longueurs de câbles / brins: 0.2 m |
| Référence | 1873040000 |
| Type | SAIE-M5B-4-0.2U |
| GTIN (EAN) | 4032248478286 |
| Qté. | 1 Pièce |
| Statut de livraison | Cet article ne sera plus disponible à l'avenir. |
| Dernière date de commande | 2026-09-29T00:00:00+02:00 |

# Fiche de données

## SAIE-M5B-4-0.2U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | |
|---|---|
| Poids net | 3.56 g |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC003570 | ETIM 9.0 | EC003570 |
| ETIM 10.0 | EC003570 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-03 | | |

### Caractéristiques techniques câble

| | | | |
|---|---|---|---|
| Section du conducteur | 0.14 mm² | Longueurs de câbles / brins | 0.2 m |
| Codage couleur | brun, blanc, bleu, noir | Nombre de pôles | 4 |

### Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre de pôles | 4 | Surface du contact | doré |
| Type de raccordement | Femelle | Matériau de base du boîtier | Laiton, nickelé |
| Tension nominale | 60 V | Courant nominal | 1 A |
| Degré de protection | IP67, Vissé | Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
| Presse-étoupe | M 5 | Plage de températures du coffret | -25...+80 °C |

### Caractéristiques générales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre de pôles | 4 | Filetage du raccordement | M5 |
| Surface du contact | doré | Section du conducteur | 0.14 mm² |
| Type de raccordement | Femelle | Matériau de base du boîtier | Laiton, nickelé |
| Tension nominale | 60 V | Courant nominal | 1 A |
| Degré de protection | IP67, Vissé | Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
| Presse-étoupe | M 5 | Matériau de base | PVC |
| Tension nominale | 60 V | Raccordement 1 | M5 |
| Raccordement 2 | Flying wires | Longueurs de câbles / brins | 0.2 m |
| Plage de températures du coffret | -25...+80 °C | Diamètre extérieur du conducteur | - |


# SAIE-M5B-4-0.2U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dessins

### Schéma




### Schéma des pôles

