

**SAIB-VSA-4P/230/9-H/OB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Similaire à l'illustration**

Des longueurs de câble particulières sont de plus en plus souvent nécessaires. Pour répondre à ce nouveau besoin, Weidmüller propose une large gamme de connecteurs enfichables pour la libre confection.

Les connecteurs d'électrovanne à équiper sont souvent utilisés dans les applications spéciales d'ingénierie mécanique. Ces connecteurs sont utilisés pour le raccordement d'électrovannes. Les connecteurs d'électrovanne sont disponibles sous toutes les formes standard. La gamme inclut les formes A, B industrielle, B selon DIN, C industrielle et C selon DIN. Les connecteurs d'électrovanne sont disponibles en version 3 et 4 pôles, sans câbles. Un joint plat, livré avec le produit, garantit un indice IP65 après vissage.

**Informations générales de commande**

Version	Connecteur débrochable d'électrovanne (conffectionné sur le terrain). Nombre de pôles: 4, Forme boîtier A (18 mm), sans circuit, 230 V, 0.34...1.5 mm <sup>2</sup>
Référence	<a href="#">1873140000</a>
Type	SAIB-VSA-4P/230/9-H/OB
GTIN (EAN)	4032248492510
Qté.	1 Pièce

**SAIB-VSA-4P/230/9-H/OB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

**Dimensions et poids**

Poids net 29 g

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC003623	ETIM 9.0	EC003623
ETIM 10.0	EC003623	ECLASS 14.0	27-44-01-05
ECLASS 15.0	27-44-01-05		

**Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper**


Nombre de pôles	4	Codage	Forme boîtier A (18 mm)
Surface du contact	CuSn	LED	Non
Type de raccordement	Raccordement vissé	Matériau de base du boîtier	PA 6 GF
Résistance d'isolation	108 Ω	Diamètre de câble, max.	7 mm
Diamètre de câble, min.	4.5 mm	Matériau des contacts	CuZn
Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm <sup>2</sup> max.		Section de raccordement du conducteur, 0.34 mm <sup>2</sup> min.	
Tension nominale	230 V	Courant nominal	10 A
Degré de protection	IP65, IP67, Vissé	Cycles d'enfichage	≤ 50
Degré de pollution	3	Presse-étoupe	PG 9
Raccordement du blindage	Non	Protection par coupe-circuits	sans circuit
Plage de températures du coffret	-30...+90 °C	Section de raccordement, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement, min.	0.34 mm <sup>2</sup>		

**SAIB-VSA-4P/230/9-H/OB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessin coté****Schéma des pôles**