



Les repères de conducteurs CLI C sont montés sur des conducteurs non raccordés. Des sections de conducteurs de 0,5 mm² à 70 mm² peuvent être identifiés à l'aide de quatre tailles différentes. Les repères sont imprimés prêts à l'emploi. La combinaison de plusieurs repères individuels peut générer un repérage personnalisé

- Repères fermés fiables, à placer sur des câbles non connectés
- Large plage d'utilisation grâce à une forme en soufflet avec effet ressort
- Mise en place facile et rapide – avec un effort minimal
- Des accessoires adaptés facilitent le repérage
- Repérage permanent de grande qualité
- Un contraste maximal pour une lisibilité optimale

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | CableLine, Repères de fils et de câbles, 2.5 - 5 mm, 18 x 4.2 mm, jaune |
| Référence | 1871801687 |
| Type | CLI C 1-18 GE NE SG |
| GTIN (EAN) | 4032248452187 |
| Qté. | 1000 Pièce |

CLI C 1-18 GE NE SG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Caractéristiques techniques

www.weidmueller.com

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 5 mm | Profondeur (pouces) | 0.1968 inch |
| Hauteur | 18 mm | Hauteur (pouces) | 0.7087 inch |
| Largeur | 4.2 mm | Largeur (pouces) | 0.1654 inch |
| Poids net | 0.22 g | | |

Températures

plage de température d'utilisation -30...80 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|--|---------------------------|--|-------------------|
| Couleur du matériau selon code couleurs | 4 | Type d'impression | vierge |
| Version | Boucle | Largeur | 4.2 mm |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | Plage de température d'utilisation, max. | 80 °C |
| Plage de température d'utilisation, min. | -30 °C | Couleur | jaune |
| Halogène | Oui | Diamètre de l#92isolation, max. | 5 |
| Matériau de base | PVC, souple, sans cadmium | Industries recommandées | Process, Machines |
| plage de température d'utilisation | -30...80 °C | Contact | Neutre |

Repères de fils et de câbles

| | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------|
| Halogène | Oui | Section de raccordement du conducteur, max. | 4 mm ² |
| Section de raccordement du conducteur, min. | 1.5 mm ² | Diamètre extérieur du conducteur, max. | 5 mm |
| Diamètre extérieur du conducteur, min. | 2.5 mm | Diamètre extérieur du conducteur | 2.5 - 5 mm |
| Section de raccordement de conducteur | 1.5 - 4 mm ² | | |

CLI C 1-18 GE NE SG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com



Figure similaire