

PEAN AL WI 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

Version	Bloc de jonction de protection, Raccordement vissé, gris, 95 mm², Nombre de raccordements: 1, Nombre d'étages: 1, Plaque de montage, None, Acier
Référence	1890730000
Type	PEAN AL WI 95
GTIN (EAN)	4032248500116
Qté.	5 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2024-09-11T00:00:00+02:00

PEAN AL WI 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	47.9 mm	Profondeur (pouces)	1.8858 inch
Hauteur	45 mm	Hauteur (pouces)	1.7716 inch
Largeur	30 mm	Largeur (pouces)	1.1811 inch
Poids net	106.2 g		

Températures

Température ambiante	-5 °C...40 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-60 °C
Température d'utilisation permanente, max.	130 °C		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000901	ETIM 9.0	EC000901
ETIM 10.0	EC000901	ECLASS 14.0	27-25-01-03
ECLASS 15.0	27-25-01-03		

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Acier	Couleur	gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94	None		

Caractéristiques du système

Version	Borne de mise à la terre	Flasque de fermeture nécessaire	Non
Nombre d'étages	1	Nombre de points de contact par étage	1
Barrette de liaison équipée	Plaque de montage	Fonction PEN	Non

Caractéristiques nominales

Section nominale	95 mm ²	Résistance de passage selon CEI 60947-7-x	0.14 mΩ
Puissance dissipée conformément à CEI 7.42 W 60947-7-x			

Conducteur raccordable (autre raccordement)

Type de raccordement, autre raccordement	Raccordement vissé
--	--------------------

Généralités

Barrette de liaison équipée	Plaque de montage
-----------------------------	-------------------

PEAN AL WI 95**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Raccordement (raccordement nominal)**

Type de raccordement	Raccordement vissé	Nombre de raccordements	1
Section de raccordement du conducteur, 95 mm ² souple avec embout DIN 46228/1, max.		Section de raccordement du conducteur, 95 mm ² souple, max.	
Section de raccordement du conducteur, 2,5 mm ² souple, min.		Section de raccordement, semi-rigide, 95 mm ² max.	
Section de raccordement, semi-rigide, 2,5 mm ² min.		Section de raccordement du conducteur, 95 mm ² rigide, max.	
Section de raccordement du conducteur, 2,5 mm ² rigide, min.			