# **SAIL-VSA-5.0U-230**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Weidmüller propose des connecteurs d'électrovannes comme câbles de liaison avec des connecteurs M8/M12 et une extrémité libre. L'état de l'électrovanne est signalé par une LED. Les prises de raccordement de soupape ont un circuit de protection. La gamme Weidmüller comprend des connecteurs d'électrovannes de type A, B, C salon la DIN et le standard industriel. La classe de protection IP 67 est remplie au vissage. L'orientation de sortie est également un facteur décisif, donc Weidmüller offre différentes versions.

#### Informations générales de commande

Version	Câble de vanne (confectionné), Extrémité libre - Connecteur EV, Forme boîtier A (18 mm), Lon- gueur du câble: 5 m, PUR, gris
Référence	<u>1891000500</u>
Туре	SAIL-VSA-5.0U-230
GTIN (EAN)	4032248473021
Qté.	1 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

# **SAIL-VSA-5.0U-230**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Agrémen	ıts
---------	-----

Agréments



ROHS Conforme

**Dimensions et poids** 

Poids net 162 g

# Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

#### Classifications

ETIM 6.0	EC001855	ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 9.0	27-06-03-12
ECLASS 9.1	27-06-03-11	ECLASS 10.0	27-06-03-12
ECLASS 11.0	27-06-03-12	ECLASS 12.0	27-06-03-12
ECLASS 13.0	27-06-03-12	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		

# Caractéristiques techniques câble

Longueur du câble	5 m	Couleur de la gaine	gris
Utilisation sur chaîne porte-câbles	Oui	Section du conducteur	0.75 mm²
Blindé	Non	Halogène	Non
Matériau de la gaine	PUR	Nombre de pôles	3
Diamètre extérieur	4.6 mm ± 0.2 mm		

# Caractéristiques techniques générales

Codage	Forme boîtier A (18 mm)	Filetage du raccordement	autres
Surface du contact	étamé	LED	Oui
Version	Extrémité libre - Connecteur EV	Matériau des contacts	CuZn
Tension nominale	230 V	Courant nominal	4 A
Degré de protection	IP67, Vissé	Plage de températures du coffret	-25+80 °C

#### Mâle droite

Prise de raccordement à droite Extrémité libre du conducteur

#### Mâle gauche

Prise de raccordement à gauche Connecteur d'électrovanne,

Forme boîtier A (18 mm), Nombre de pôles.: 3, IP67, Plastique, non blindé

Niveau du catalogue / Dessins

# **SAIL-VSA-5.0U-230**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

# **Dessins**

#### **Dessin coté**



# Schéma des pôles



#### Schéma

