LM MT300 27/18 SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com








Figure similaire

- Etiquettes autocollantes en polyester
- Conçu pour imprimante laser DIN A4
- Non effaçable
- Haute tenue à la température
- Pour le repérage d'appareils et de modules de tous types
- Peut être également complété avec un stylo bille ou un feutre STI

Informations générales de commande

Version	LaserMark, Repérage d'équipements et appareillages, 18 x 27 mm, argent
Référence	<u>1873810000</u>
Туре	LM MT300 27/18 SI
GTIN (EAN)	4032248458295
Qté.	10 Pièce

LM MT300 27/18 SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme		
Dimensions et poids	S		
Profondeur	0.08 mm	Profondeur (pouces)	0.0031 inch
Hauteur	18 mm	Hauteur (pouces)	0.7087 inch
Largeur	27 mm	Largeur (pouces)	1.063 inch
Poids net	9.94 g		

Températures

plage de température d'utilisation -40...150 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Adhésif	Colle acrylate	
Nombre par feuille	90	
Procédé d'impression	Impression laser	
Version	autoadhésif	
Largeur	27 mm	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	НВ	
Plage de température d'utilisation, max.	150 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	
Couleur	argent	
Halogène	Non	
Matériau de base	Polyester, sans PVC	
Caractères imprimés	sans	
Nombre de repérages par unité d'emballage	900	
Nombre de repérages par unité	Type de conditionnement	Feuille d'étiquettes
d'emballage	Nombre de combinaisons par unité d'emballage	e 10
	Nombre de repérages par combinaison	90
Agrément selon UL 969	Oui	
Nombre de repérages par combinaison	1 Label sheet = 90 Device markers	
plage de température d'utilisation	-40150 °C	

Repérage d'équipements et appareillages

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

LM MT300 27/18 SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



