



**HDC HA 16 FC 17 - 32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Petite et étroite, la série HA peut être utilisée partout où l'espace est limité.

Le niveau de raccordement du conducteur est conçu pour contacts à sertir. La méthode de raccordement à sertissage éprouvée est couramment utilisée depuis des décennies.

Les contacts à sertir ne sont pas inclus dans la livraison des inserts.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | CIE ,96 Connecteur enfichable, Femelle, 250 V, 16 A, Nombre de pôles: 16, Raccordement à sertir, Taille de construction: 5 |
| Référence  | <a href="#">1876040000</a>                                                                                                 |
| Type       | HDC HA 16 FC 17 - 32                                                                                                       |
| GTIN (EAN) | 4032248466375                                                                                                              |
| Qté.       | 1 Pièce                                                                                                                    |

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 73 mm   | Profondeur (pouces) | 2.874 inch  |
| Hauteur    | 31.1 mm | Hauteur (pouces)    | 1.2244 inch |
| Largeur    | 23 mm   | Largeur (pouces)    | 0.9055 inch |
| Poids net  | 36.4 g  |                     |             |

## Températures

Température limite -40 °C ... 125 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption

Exemption RoHS (le cas échéant/  
connue) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2

Résistance aux agents chimiques

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Substance                       | Acétone                   |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant                 |
| Substance                       | Ammoniac, aqueuse         |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant sous condition  |
| Substance                       | Essence                   |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant                 |
| Substance                       | Benzène                   |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant                 |
| Substance                       | Carburant diesel          |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant sous condition  |
| Substance                       | Acide acétique, concentré |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant                 |
| Substance                       | Hydroxyde de potassium    |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant sous condition  |
| Substance                       | Méthanol                  |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant sous condition  |
| Substance                       | Huile moteur              |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant sous condition  |
| Substance                       | Soude, diluée             |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant                 |
| Substance                       | Hydrochlorofluorocarbures |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant sous condition  |
| Substance                       | Utilisation en extérieur  |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant sous condition  |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000438    | ETIM 9.0    | EC000438    |
| ETIM 10.0   | EC000438    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-05 |             |             |

## HDC HA 16 FC 17 - 32

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Caractéristiques générales

|                                                 |                                                               |        |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| Nombre de pôles                                 | 16                                                            |        |
| Cycles d'enfichage Ag                           | ≥ 500                                                         |        |
| Cycles d'enfichage Au                           | ≥ 500                                                         |        |
| Type de raccordement                            | Raccordement à sertir                                         |        |
| Taille de construction                          | 5                                                             |        |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94             | V-0                                                           |        |
| Résistance de passage                           | ≤2 mΩ                                                         |        |
| Couleur                                         | beige                                                         |        |
| Résistance d'isolation                          | 1010 Ω                                                        |        |
| Matériau isolant                                | PC renforcé fibre de verre (listé UL et qualifié ferroviaire) |        |
| Groupe de matériaux isolants                    | IIIa                                                          |        |
| Section de raccordement du conducteur           | 2.5 mm²                                                       |        |
| Couple de serrage, max., raccordement PE        | 1.5 Nm                                                        |        |
| Type                                            | Femelle                                                       |        |
| Degré de pollution                              | 3                                                             |        |
| Couple de serrage, min., raccordement PE        | 1.2 Nm                                                        |        |
| Matériau de base                                | Alliage de cuivre                                             |        |
| Série                                           | HA                                                            |        |
| Tension nominale (DIN EN 61984)                 | 250 V                                                         |        |
| RTension nominale selon UL/CSA                  | 600 V AC/DC                                                   |        |
| Tension de choc nominale (DIN EN 61984)         | 4 kV                                                          |        |
| Courant nominal (DIN EN 61984)                  | 16 A                                                          |        |
| Courant nominal (UR)                            | Section de raccordement du conducteur AWG                     | AWG 12 |
|                                                 | Courant nominal                                               | 20 A   |
|                                                 | Section de raccordement du conducteur AWG                     | AWG 14 |
|                                                 | Courant nominal                                               | 15 A   |
|                                                 | Section de raccordement du conducteur AWG                     | AWG 16 |
|                                                 | Courant nominal                                               | 10 A   |
|                                                 | Section de raccordement du conducteur AWG                     | AWG 18 |
|                                                 | Courant nominal                                               | 7 A    |
|                                                 | Section de raccordement du conducteur AWG                     | AWG 20 |
|                                                 | Courant nominal                                               | 5 A    |
| Courant nominal (cUR)                           | Section de raccordement du conducteur AWG                     | AWG 12 |
|                                                 | Courant nominal                                               | 19 A   |
|                                                 | Section de raccordement du conducteur AWG                     | AWG 14 |
|                                                 | Courant nominal                                               | 15 A   |
|                                                 | Section de raccordement du conducteur AWG                     | AWG 16 |
|                                                 | Courant nominal                                               | 12 A   |
|                                                 | Section de raccordement du conducteur AWG                     | AWG 18 |
|                                                 | Courant nominal                                               | 8 A    |
|                                                 | Section de raccordement du conducteur AWG                     | AWG 20 |
|                                                 | Courant nominal                                               | 8 A    |
| Sans halogène                                   | true                                                          |        |
| Faible dégagement de fumée selon DIN EN 45545-2 | Oui                                                           |        |
| BG                                              | 5                                                             |        |
| Nombre de contacts de signaux                   | 0                                                             |        |
| Nombres de contacts de puissance                | 16                                                            |        |

## Dimensions

|                 |         |                  |       |
|-----------------|---------|------------------|-------|
| Largeur         | 23 mm   | Longueur support | 73 mm |
| Hauteur femelle | 31.1 mm |                  |       |

## HDC HA 16 FC 17 - 32

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Caractéristiques de raccordement PE

|                                                             |                                              |                                                         |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Type de raccordement PE                                     | Raccordement vissé,<br>Raccordement à sertir | Cote de lame fendue (raccordement PE) SD 0,8 x 4,0      |
| Longueur de dénudage, raccordement PE                       | 10 mm                                        | Couple de serrage, max., raccordement PE 1.5 Nm         |
| Couple de serrage, min., raccordement PE                    | 1.2 Nm                                       | Vis de fixation M 4                                     |
| Section nominale                                            | 2.5 mm <sup>2</sup>                          | Section de raccordement du conducteur AWG 20 (PE), min. |
| Section de raccordement du conducteur AWG 14 AWG (PE), max. |                                              |                                                         |

## Version

|                                                                                                |                       |                                                                                                |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Section de raccordement du conducteur,AWG 12 AWG, max.                                         |                       | Longueur de dénudage, raccordement nominal                                                     | 8 mm |
| Type de raccordement                                                                           | Raccordement à sertir | Taille de construction                                                                         | 5    |
| Résistance de passage                                                                          | ≤2 mΩ                 | Section de raccordement du conducteur,AWG 20 AWG, min.                                         |      |
| Section de raccordement du conducteur,2.5 mm <sup>2</sup> max.                                 |                       | Section de raccordement du conducteur,0.5 mm <sup>2</sup> min.                                 |      |
| Section de raccordement du conducteur,2.5 mm <sup>2</sup> souple avec embout DIN 46228/4, max. |                       | Section de raccordement du conducteur,0.5 mm <sup>2</sup> souple avec embout DIN 46228/4, min. |      |
| Section de raccordement du conducteur,2.5 mm <sup>2</sup> souple, max.                         |                       | Section de raccordement du conducteur,0.5 mm <sup>2</sup> souple, min.                         |      |
| Section de raccordement du conducteur,4 mm <sup>2</sup> max.                                   |                       | Section de raccordement du conducteur,0.5 mm <sup>2</sup> min.                                 |      |
| Matériau de base                                                                               | Alliage de cuivre     | BG                                                                                             | 5    |

## Dessins

