

SAIB-M23-12P-AN-15M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Les câbles capteurs externes / actionneurs sont utilisés pour câbler capteurs et actionneurs ainsi que pour transmettre des données ou du courant dans de nombreuses applications. Le câble surmoulé offre dès départ usine un raccordement sûr et testé du connecteur débrochable. Ici, les câbles peuvent être exposés à un large panel de conditions, comme humidité, poussière, chaleur, froid, chocs ou vibrations.

Les câbles M23 assurent : haute compatibilité, forte charge de courant et contacts haute-densité couplés aux dimensions minimales.

S'il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi à trouver ou si vous estimatez avoir besoin d'explications, alors contactez-nous !

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M23, Filetage interne, Nombre de pôles: 12, 15 m, Femelle coudée, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non |
| Référence | 1877441500 |
| Type | SAIB-M23-12P-AN-15M |
| GTIN (EAN) | 4032248471737 |
| Qté. | 1 Pièce |

SAIB-M23-12P-AN-15M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

Agréments



| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat N° (cURus) | E486077 |

Dimensions et poids

| | |
|-----------|-----------|
| Poids net | 1154.56 g |
|-----------|-----------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|--|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
| Exemption RoHS (le cas échéant/ connue) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001855 | ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 | | |

Caractéristiques techniques câble

| | | | |
|---|--|------------------------------------|---|
| Longueur du câble | 15 m | Couleur de la gaine | noir |
| Utilisation sur chaîne porte-câbles | Oui | Blindé | Non |
| Halogène | Non | Isolation | TPM |
| Rayon de courbure, mobile | 10 x diamètre du câble | Cycles de courbure | 2 Mio |
| Section max. du conducteur (Impression/en ligne) | 3 x 0,75 mm ² + 8 x 0,34 mm ² | Matériau de la gaine | PUR |
| Gaine selon UL AWM | 21198 (80 °C / 300 V) | Réticulé par irradiation | Non |
| Résistance de soudage | Non | Codage couleur | blanc, vert, jaune, gris, rose, Rouge, noir, violet, bleu, brun, Vert/jaune |
| Résistance à la torsion | 0 °/m | Plage de température, fixe | -50...80 °C |
| Tropicalisé (résistant aux perles de soudure) | Non | Plage de température, en mouvement | -25...80 °C |
| Nombre de pôles | 12 | Diamètre extérieur | 7.7 mm ± 0.3 mm |

Caractéristiques techniques générales

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Filetage du raccordement | M23, Filetage interne |
| Surface du contact | doré |
| LED | Non |
| Version | Femelle coudée |
| Matériau de base du boîtier | PUR |
| Résistance d'isolation | 1012 Ω |
| Tension nominale | 120 V |
| Courant nominal | 8 A |
| Degré de protection | IP67 |
| Cycles d'enfichage | ≥ 50 |
| Degré de pollution | 2 |

SAIB-M23-12P-AN-15M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

| | | |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| ponté | Non | |
| Version côté de raccordement | Filetage du raccordement | M23 |
| | Type de contact | Connecteur femelle |
| | Type de filetage | Filetage interne |
| | Orientation de sortie | coudé |
| Matériau de la bague filetée | Zinc injecté sous pression | |
| Plage de températures du coffret | -25...+80 °C | |
| Couple de serrage | M23 : 2,5 Nm | |

Normes générales

| | |
|-----------------------|---------|
| Certificat N° (cURus) | E486077 |
|-----------------------|---------|

Propriétés électriques

| | | | |
|------------------------|--------|------------------|-------|
| Résistance d'isolation | 1012 Ω | Tension nominale | 120 V |
|------------------------|--------|------------------|-------|

Mâle droite

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Prise de raccordement à droite | Extrémité libre du conducteur |
|--------------------------------|-------------------------------|


Mâle gauche

| | |
|--------------------------------|---|
| Prise de raccordement à gauche | IP67, Contact femelle, Coudé à 90°, Plastique, non blindé |
|--------------------------------|---|


SAIB-M23-12P-AN-15M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Drawings**Dessin coté**

Angled socket

Schéma des pôles

Socket

Schéma**L'outil idéal : Screwty ® avec fonction de serrage**

Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

SAIB-M23-12P-AN-15M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

SAIB-M23-12P-AN-15M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Les accessoires Screwty® sont indiqués pour les connecteurs débrochables ronds M23 à équiper et moulés, avec une dimension extérieure du moletage de $26,2 \pm 0,3$ mm. Le couple de raccordement est de 2-2,5 Nm.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | SCREWTY M23 | Version |
| Référence | 1981560000 | Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors |
| GTIN (EAN) | 4032248677702 | |
| Qté. | 1 ST | |

Outil pour presse-étoupes Screwty® avec fonction de serrage

L'outil idéal pour tout type d'application. Screwty® est un outil polyvalent idéal pour le raccordement de tous les câbles d'actionneurs et de capteurs standard. Le Screwty® permet d'accéder facilement même aux connecteurs débrochables ronds difficiles d'accès. Les connecteurs débrochables se détachent et se vissent fermement sans gros effort, par un simple mouvement de rotation. Le Screwty® constitue une solution unique et utilisable dans le monde entier qui s'adapte à la plupart des câbles et des connecteurs débrochables même d'autres fabricants (plus de 90%). Le Screwty® se compose d'une poignée avec un raccordement usuel du commerce de 1/4 de pouce. Utilisable pour toutes les tailles : pour les connecteurs débrochables ronds M12 et M8, pour les connecteurs mâles et femelles à câbler M12F et M8F et pour les connecteurs mâles et femelles M23.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--------------|
| Type | 1/4" HANDGRIFF | Version |
| Référence | 4294820000 | Bolting tool |
| GTIN (EAN) | 4032248478279 | |
| Qté. | 1 ST | |