## LM MT300 15/9 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com








Figure similaire

- Etiquettes autocollantes en polyester
- Conçu pour imprimante laser DIN A4
- Non effaçable
- Haute tenue à la température
- Pour le repérage d'appareils et de modules de tous types
- Peut être également complété avec un stylo bille ou un feutre STI

#### Informations générales de commande

Version	LaserMark, Repérage d'équipements et appareillages, 9 x 15 mm, jaune
Référence	<u>1882890000</u>
Туре	LM MT300 15/9 GE
GTIN (EAN)	4032248486984
Qté.	10 Pièce

## LM MT300 15/9 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Conforme

ROHS

Dimensions et poids			
Profondeur	0.08 mm	Profondeur (pouces)	0.0031 inch
Hauteur	9 mm	Hauteur (pouces)	0.3543 inch
Largeur	15 mm	Largeur (pouces)	0.5906 inch
Poids net	5.63 a		

#### **Températures**

plage de température d'utilisation -40...150 °C

#### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

#### Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

#### Caractéristiques générales

Adhésif	Colle acrylate			
Couleur du matériau selon code couleurs	4			
Nombre par feuille	186			
Procédé d'impression	Impression laser			
Version	autoadhésif			
Largeur	15 mm			
Classe d'inflammabilité selon UL 94	НВ			
Plage de température d'utilisation, max.	. 150 °C			
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C			
Couleur	jaune			
Halogène	Non			
Matériau de base	Polyester, sans PVC			
Caractères imprimés	sans			
Nombre de repérages par unité d'emballage	1860			
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Feuille d'étiquettes		
	Nombre de combinaisons par unité d'emballage 10			
	Nombre de repérages par combinaison	186		
Agrément selon UL 969	Oui			
Nombre de repérages par combinaison	1 Label sheet = 186 Device markers			
plage de température d'utilisation	-40150 °C			

Niveau du catalogue / Dessins

# Fiche de données





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Repérage	d'éaui	pements et	appareillages

Halogène Non

Niveau du catalogue / Dessins 3

# Fiche de données

## LM MT300 15/9 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

**Dessins**