



Des longueurs de câble particulières sont de plus en plus souvent nécessaires. Pour répondre à ce nouveau besoin, Weidmüller propose une large gamme de connecteurs enfichables pour la libre confection.

Connecteurs mâles et femelles à équiper pour raccordements M8, M12, M16 et 7/8 " ; très robustes, particulièrement adaptés à l'ingénierie mécanique. Les connecteurs débrochables M12 offrent un choix de 5 techniques de raccordement différentes.

Le raccordement à ressort assure une remarquable sécurité et réduit le temps de montage. Avec cette technologie, le conducteur est enfiché dans le raccordement à ressort, sans embout (ou avec embout, optionnellement).

Le contact entre le conducteur et le raccordement à ressort, résistant aux vibrations, garantit une stabilité à long terme.

Informations générales de commande

Version	Connecteur attachable, M12
Référence	1906390000
Type	SAISGZ-P-5A-4/6-M12
GTIN (EAN)	4032248539383
Qté.	1 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Poids net

18.32 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS

Conforme sans exemption

REACH SVHC

Imidazolidine-2-thione 96-45-7

SCIP

a2cb82cf-1eab-43cd-bafb-63d26622fe9e

Classifications

ETIM 8.0

EC002635

ETIM 9.0

EC002635

ETIM 10.0

EC002635

ECLASS 14.0

27-44-01-16

ECLASS 15.0

27-44-01-16

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Nombre de pôles

5

Codage

Codage A

Surface du contact

doré

Type de raccordement

Raccordement à ressort

Matériau de base du boîtier

PA

Résistance d'isolation

108 Ω

Diamètre de câble, max.

6 mm

Diamètre de câble, min.

4 mm

Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm² max.Section de raccordement du conducteur, 0.14 mm² min.

Tension nominale

60 V

Courant nominal

4 A

Degré de protection

IP67

Cycles d'enfichage

≥ 100

Degré de pollution

3

Type de contact

Mâle

Raccordement du blindage

Non

Matériau de la bague fileté

Zinc injecté sous pression

Plage de températures du coffret

-40 ... +85 °C

Caractéristiques générales

Nombre de pôles

5

Raccordement 1

M12

Raccordement 2

Tension-clamp

Matériau de base du boîtier

PA

Filetage du raccordement

M12

Surface du contact

doré

Degré de protection

IP67

Cycles d'enfichage

≥ 100

Dessins

Schéma des pôles

