

**SAIL-M8BW-4L10U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Les câbles capteurs externes / actionneurs sont utilisés pour câbler capteurs et actionneurs ainsi que pour transmettre des données ou du courant dans de nombreuses applications. Le câble surmoulé offre dès départ usine un raccordement sûr et testé du connecteur débrochable. Ici, les câbles peuvent être exposés à un large panel de conditions, comme humidité, poussière, chaleur, froid, chocs ou vibrations.

Nos développeurs ont pris en compte spécialement ce problème et conçu une offre diversifiée de câbles capteurs externes / actionneurs M8 et M12, de sorte que vous êtes obligés de trouver la solution répondant à vos besoins pour votre application.

S'il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi à trouver ou si vous estimez avoir besoin d'explications, alors contactez-nous !

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M8, Nombre de pôles : 4, 10 m, Femelle coudée, Blindé: Non, LED: Oui, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non |
| Référence  | <a href="#">1906401000</a>                                                                                                                                                |
| Type       | SAIL-M8BW-4L10U                                                                                                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4032248529483                                                                                                                                                             |
| Qté.       | 1 Pièce                                                                                                                                                                   |

## SAIL-M8BW-4L10U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (UL) E307231

## Dimensions et poids

Poids net 221.76 g

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption

Exemption RoHS (le cas échéant/  
connue) 6c, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ETIM 10.0   | EC001855    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |             |             |

## Caractéristiques techniques câble

|                                               |                                   |                                     |                                                                    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Longueur du câble                             | 10 m                              | Couleur de la gaine                 | noir                                                               |
| Tenue aux huiles                              | Conforme à la norme CEI 60811:404 | Utilisation sur chaîne porte-câbles | Oui                                                                |
| Section du conducteur                         | 0.25 mm <sup>2</sup>              | Nombre de conducteurs               | 4                                                                  |
| Blindé                                        | Non                               | Halogène                            | Non                                                                |
| Isolation                                     | PP                                | Accélération                        | 5 m/s <sup>2</sup>                                                 |
| Rayon de courbure, mobile                     | 10 x diamètre du câble            | Rayon de courbure, min., fixe       | 5 x diamètre du câble                                              |
| Cycles de courbure                            | 12 millions                       | Résistance à la flamme              | In accordance with<br>UL 1581 UL / CUL FT2,<br>selon CEI 60332-2-2 |
| Vitesse                                       | 3.33 m/s                          | Matériau de la gaine                | PUR                                                                |
| Longueur du câble configurable                | Non                               | sans LABS                           | Oui                                                                |
| Résistant à l'hydrolyse et aux microbes       | Oui                               | Gaine selon UL AWM                  | 20549 (80 °C / 300 V)                                              |
| Âme selon UL AWM                              | 10493 (80 °C / 300 V)             | Réticulé par irradiation            | Non                                                                |
| Résistance de soudage                         | Non                               | Codage couleur                      | brun, blanc, bleu, noir                                            |
| Résistance à la torsion                       | 180 °/m                           | Plage de température, fixe          | -50...80 °C                                                        |
| Tropicalisé (résistant aux perles de soudure) | Non                               | Cycles de courbure à la torsion     | > 5 Mio.                                                           |
| Plage de température, en mouvement            | -25...80 °C                       | Longueur de la courbure             | 1 m                                                                |
| Nombre de pôles                               | 4                                 |                                     |                                                                    |

## Caractéristiques techniques générales

|                        |                |                             |      |
|------------------------|----------------|-----------------------------|------|
| Codage                 | Codage A       | Filetage du raccordement    | M8   |
| Surface du contact     | doré           | LED                         | Oui  |
| Version                | Femelle coudée | Matériau de base du boîtier | PUR  |
| Résistance d'isolation | 108 Ω          | Tension nominale            | 24 V |

**SAIL-M8BW-4L10U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques**

|                                  |              |                             |                               |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Courant nominal                  | 4 A          | Degré de protection         | IP67, IP68, Vissé, IP65, IP66 |
| Cycles d'enchâssage              | ≥ 100        | Degré de pollution          | 3                             |
| ponté                            | Non          | Matériau de la bague fileté | Laiton, nickelé               |
| Plage de températures du coffret | -25...+85 °C |                             |                               |

**Normes**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Norme de connecteur | IEC 61076-2-104 |
|---------------------|-----------------|

**Normes générales**

|                     |                 |                    |         |
|---------------------|-----------------|--------------------|---------|
| Norme de connecteur | IEC 61076-2-104 | Certificat N° (UL) | E307231 |
| Certificat N° (CSA) | 200039-2372994  |                    |         |

**Propriétés électriques**

|                        |       |                  |      |
|------------------------|-------|------------------|------|
| Résistance d'isolation | 108 Ω | Tension nominale | 24 V |
|------------------------|-------|------------------|------|

**Mâle droite**

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Prise de raccordement à droite | extrémité libre du conducteur |
|--------------------------------|-------------------------------|

**Mâle gauche**

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Prise de raccordement à gauche | M8, IP69, Contact femelle, Coudé à 90°, Plastique, LED, non blindé |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|


## Dessins

### Dessin coté




Angled socket

### Schéma des pôles



Socket

### Schéma



### L'outil idéal : Screwty® avec fonction de serrage

Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

