

VG PG13.5-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

En plus de la vaste gamme de boîtiers, Weidmüller propose une variété de presse-étoupes pour un large éventail d'applications.

Les presse-étoupes en laiton, plastique et acier inoxydable répondent aux classes de protection IP les plus diverses pour convenir à tout boîtier industriel.

En fonction de la série de presse-étoupes et de l'application, les presse-étoupes sont homologués et testés selon VDE, UL, UR, cULus, DNV GL ou EN 45545.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, PG 13.5, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Polyamide 6 |
| Référence | 1909790000 |
| Type | VG PG13.5-K67 |
| GTIN (EAN) | 4032248536719 |
| Qté. | 50 Pièce |

VG PG13.5-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

| | | | |
|-----------|--------|-------------------|-------------|
| Hauteur | 29 mm | Hauteur (pouces) | 1.1417 inch |
| Longueur | 39 mm | Longueur (pouces) | 1.5354 inch |
| Poids net | 9.82 g | | |

Températures

Température de fonctionnement -20 °C...80 °C

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|--|-------------|--|---------|
| Diamètre du câble extérieur, max. | 12 mm | Diamètre du câble extérieur, min. | 6 mm |
| Couple de serrage | 3 Nm | Silicone | Non |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 | Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C |
| Plage de température d'utilisation, min. | -20 °C | Pas de vis | 1.41 mm |
| Halogène | Non | Taille de clé 1 | 24 mm |
| Degré de protection | IP67 | Presse-étoupe | PG |
| Matériau de base | Polyamide 6 | Bague d'étanchéité | NBR |
| Filetage (extérieur) | PG 13,5 | Longueur du filetage | 10 mm |
| Couple écrou borgne, max. | 4.50 Nm | Couple contre-écrou, min. | 2.50 Nm |
| Couple raccord, max. | 3.50 Nm | Couple raccord, min. | 2.50 Nm |
| Couple écrou borgne, min. | 3.50 Nm | Couple contre-écrou, max. | 3.50 Nm |

VG PG13.5-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Écrous en plastique, gris**

Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | SKMU PG 13.5-K GR | Version |
| Référence | 1697470000 | SKMU PA (contre-écrou plastique), Contre-écrou, PG 13,5, 6 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190880583 | Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| Qté. | 100 ST | |

Joint plat néoprène - GWDR NP

Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | GWDR PG13,5-NP | Version |
| Référence | 1719570000 | GWDR NP (joint plat - néoprène), Bague d'étanchéité, PG 13,5, |
| GTIN (EAN) | 4008190352837 | Néoprène |
| Qté. | 100 ST | |

Joint plat polyéthylène - GWDR PO

Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | GWDR PG13,5-PO | Version |
| Référence | 1719470000 | GWDR PO (joint plat - polyéthylène), Bague d'étanchéité, PG 13,5, |
| GTIN (EAN) | 4008190352721 | Polyéthylène |
| Qté. | 100 ST | |