

## TS35/243 KLIPPON K61POK6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Similaire à l'illustration



Figure similaire

Série Klippon® K, accessoires

### Informations générales de commande

|            |                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 239 mm, sans perçage longitudinal, Acier, zingué, chromé |
| Référence  | <a href="#">1910120000</a>                                                                          |
| Type       | TS35/243 KLIPPON K61POK6                                                                            |
| GTIN (EAN) | 4032248537037                                                                                       |
| Qté.       | 1 Pièce                                                                                             |

## TS35/243 KLIPPON K61POK6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |        |                     |             |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 7.5 mm | Profondeur (pouces) | 0.2953 inch |
| Hauteur    | 35 mm  | Hauteur (pouces)    | 1.378 inch  |
| Largeur    | 239 mm | Largeur (pouces)    | 9.4094 inch |
| Poids net  | 90 g   |                     |             |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                        |              |                        |                |
|------------------------|--------------|------------------------|----------------|
| Résistance du matériau | 1 mm         | Instruction de montage | Montage direct |
| Normes                 | DIN EN 60715 | Surface                | zingué, chromé |
| Tenue aux chocs        | 10.00 J      | Matériau de base       | Acier          |

## Caractéristiques générales accessoires

|                        |       |         |                |
|------------------------|-------|---------|----------------|
| Résistance du matériau | 1 mm  | Surface | zingué, chromé |
| Matériau de base       | Acier |         |                |