
# Fiche de données

## QL 3 WTL6/4FF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Câblage d'un transformateur de courant et de tension
Avec nos blocs de jonction de test sectionnables avec raccordement à vis et ressort, créez tous les circuits de convertisseurs essentiels pour une mesure sûre et perfectionnée du courant, de la tension et de la puissance.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, gris argent, 41 A, Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 11.00, Isolé: Non, Largeur: 2 mm |
| Référence | 1897020000 |
| Type | QL 3 WTL6/4FF |
| GTIN (EAN) | 4032248513994 |
| Qté. | 100 Pièce |
| Statut de livraison | Supprimé |
| Disponible jusqu'à | 2024-08-15T00:00:00+02:00 |

# Fiche de données

## QL 3 WTL6/4FF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 6 mm | Profondeur (pouces) | 0.2362 inch |
| Hauteur | 30.8 mm | Hauteur (pouces) | 1.2126 inch |
| Largeur | 2 mm | Largeur (pouces) | 0.0787 inch |
| Poids net | 2.29 g | | |

### Températures

| | | | |
|---|---|---|---|
| Température de stockage | -25 °C...55 °C | Température ambiante | -5 °C...40 °C |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |

### Autres caractéristiques techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Type de fixation | Vissé | Instruction de montage | Passage, Montage direct |
| Version à l#92épreuve de l#92explosion | Non | Type de montage | Vissé |

### Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|---|---|---|---|
| Matériau de base | CuSn | Couleur | gris argent |

### Caractéristiques du système

| | |
|---|---|
| Version | Connexion transversale |

### Caractéristiques nominales

| | |
|---|---|
| Courant nominal | 41 A |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Pas en mm (P) | 11.00 mm |

### Généralités

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre de pôles | 3 | Instruction de montage | Passage, Montage direct |