

WSMC 21-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Le WSM est un système de marquage complet pour câbles, conducteurs, tuyaux et autres composants. Il permet un repérage permanent dans des environnements qu'aucun autre système ne supporterait. Cette gamme de produits est composée de plaquettes de repérage, de supports et de colliers de serrage en acier inox - disponibles individuellement ou en collection complète dans la boîte à outils WSM.

Avantages :

- Caractères gravés de manière robuste pour une lisibilité optimale
- Résiste à la chaleur, au froid, à la corrosion, aux acides, aux produits chimiques, au feu, etc.
- Repères à un ou plusieurs caractères, combinables le cas échéant
- Montage rapide
- Idéal pour les zones à l'extérieur
- Fixation simple par colliers de serrage

Informations générales de commande

Version	Repères en acier inoxydable, Repères de fils et de câbles, 131 x 10 mm, argent
Référence	1912150000
Type	WSMC 21-25
GTIN (EAN)	4032248541195
Qté.	1 Pièce

WSMC 21-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	0.5 mm	Profondeur (pouces)	0.0197 inch
Hauteur	131 mm	Hauteur (pouces)	5.1575 inch
Largeur	10 mm	Largeur (pouces)	0.3937 inch
Poids net	3 g		

Températures

plage de température d'utilisation	500 °C
------------------------------------	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Orientation de l'impression	horizontal
Nombre par feuille	1
Type d'impression	Produit spécifique
Largeur	10 mm
Plage de température d'utilisation, max.	500 °C
Couleur	argent
Matériau de base	Acier inox 1.4404
Caractères imprimés	caractères mélangés
Nombre de caractères	25
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement Pièce de composant
Nombre de repérages par combinaison	1 Component part = Conductor and cable markers
plage de température d'utilisation	500 °C