


## Illustration du produit



Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Le système de verrouillage sophistiqué est fabriqué en acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile, une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue aux chocs.

Le verrouillage du boîtier garantit la sécurité du système. Notre système à ressort, unique et breveté, garantit un verrouillage sûr du boîtier et protège ce dernier contre toute ouverture inopinée.

Le repérage laser permet une identification immédiate.

Pour pouvoir affecter chaque produit de façon immédiate, un repérage durable est imprimé au laser directement sur le boîtier.

Les boîtiers Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA de type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels avec indice de protection IP65.

## Informations générales de commande

|            |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 3, Degré de protection: IP65, enfiché, Embase en saillie, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, haut, sans couvercle, Taille des entrées de câbles: M 32 |
| Référence  | <a href="#">1900900000</a>                                                                                                                                                                                       |
| Type       | HDC 16D SLU 1M32G                                                                                                                                                                                                |
| GTIN (EAN) | 4032248521128                                                                                                                                                                                                    |
| Qté.       | 1 Pièce                                                                                                                                                                                                          |

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (cURus) E92202

## Dimensions et poids

|                          |          |                          |             |
|--------------------------|----------|--------------------------|-------------|
| Hauteur                  | 74 mm    | Hauteur (pouces)         | 2.9134 inch |
| Largeur                  | 71.7 mm  | Largeur (pouces)         | 2.8228 inch |
| Cote de fixation hauteur | 45 mm    | Cote de fixation largeur | 70 mm       |
| Poids net                | 253.44 g |                          |             |

## Températures

Température limite -40 °C ... 125 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

Résistance aux agents chimiques

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Substance                       | Acétone                    |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant sous condition   |
| Substance                       | Huile pour forage          |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant                  |
| Substance                       | Diesel                     |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant                  |
| Substance                       | Éthanol                    |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant                  |
| Substance                       | Huile de transmission      |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant                  |
| Substance                       | Huile hydraulique          |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant                  |
| Substance                       | Liquide de refroidissement |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant                  |
| Substance                       | Essence au benzène         |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant                  |
| Substance                       | Suintement                 |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant                  |
| Substance                       | Supercarburant             |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant sous condition   |
| Substance                       | Eau                        |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant                  |
| Substance                       | UV                         |
| Résistance aux agents chimiques | Instable                   |
| Substance                       | Ozone                      |
| Résistance aux agents chimiques | Instable                   |

## Classifications

|           |          |             |             |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0  | EC000437 | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |

## HDC 16D SLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

ECLASS 15.0

27-44-02-02

## Caractéristiques générales

|         |              |                     |               |
|---------|--------------|---------------------|---------------|
| Surface | Électrolaque | Degré de protection | IP65, enfiché |
|---------|--------------|---------------------|---------------|

## Dimensions

|                                 |       |                   |             |
|---------------------------------|-------|-------------------|-------------|
| Distance des trous, longueur A2 | 70 mm | Entrée du câble   | a. filetage |
| Largeur boîtier C               | 43 mm | Largeur socle C1  | 54.5 mm     |
| Longueur boîtier                | 60 mm | Hauteur boîtier B | 74 mm       |
| Hauteur socle B1                | 5 mm  |                   |             |

## Version

|                                        |                                                    |                                         |                           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Taille des entrées de câbles           | M 32                                               | Partie supérieure/sous-partie/Couvercle | Partie inférieure         |
| Protection                             | sans couvercle                                     | Couple de serrage                       | 1.2 Nm                    |
| Nombre d'entrées de câble vers le haut | 0                                                  | Nombre d'entrées de câble latéralement  | 1                         |
| Version capot                          | sans couvercle                                     | Version boîtier                         | Embase en saillie         |
| Version système de fermeture           | Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure | Forme                                   | haut                      |
| Taille de construction                 | 3                                                  | Entrée du câble                         | a. filetage               |
| Type                                   | Base du boîtier                                    | Version étrier                          | Verrouillage longitudinal |
| Joint                                  | NBR                                                | Filetage (intérieur)                    | M 32                      |
| Couleur (RAL)                          | RAL 7035                                           | BG                                      | 3                         |
| Indiqué pour ModuPlug®                 | Oui                                                |                                         |                           |