

SAIH-3X0,34(PUR)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller offre une vaste gamme de câbles pour capteurs / actionneurs. Nous fournissons à la fois des câbles pour capteurs, des câbles de bus et de vanne de tailles et longueurs diverses. Si vous ne trouvez pas un produit spécifique ou un produit de la longueur désirée, n'hésitez pas à nous contacter.

Informations générales de commande

Version	Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, Nombre de pôles : 3, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
Référence	1902110000
Type	SAIH-3X0,34(PUR)
GTIN (EAN)	4032248515851
Qté.	100 M

SAIH-3X0,34(PUR)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Diamètre

4.3 mm

Poids net

20.99 g

Températures

Température ambiante

-25 °C...60 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS

Conforme sans exemption

REACH SVHC

Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0

EC003250

ETIM 9.0

EC003250

ETIM 10.0

EC003250

ECLASS 14.0

27-06-01-06

ECLASS 15.0

27-06-01-06

Caractéristiques techniques câble

Couleur de la gaine

noir

Utilisation sur chaîne porte-câbles

Oui

Nombre de conducteurs

3

Halogène

Non

Accélération

5 m/s²

Rayon de courbure, min., fixe

5 x diamètre du câble

Section max. du conducteur

0.34 mm²

(Impression/en ligne)

Tenue aux huiles

Yes

Section du conducteur

0.34 mm²

Blindé

Non

Isolation

PP

Rayon de courbure, mobile

10 x diamètre du câble

Cycles de courbure

12 millions

Résistance à la flamme

In accordance with
UL 1581 UL / CUL FT2,
selon CEI 60332-2-2

Vitesse

5 m/s

Longueur du câble configurable

Non

Résistant à l'hydrolyse et aux microbes

Oui

Âme selon UL AWM

10493 (80 °C / 300 V)

Résistance de soudage

Non

Résistance à la torsion

360 °/m

Tropicalisé (résistant aux perles de soudure)

Non

Plage de température, en mouvement

-25...80 °C

Nombre de pôles

3

Matériau de la gaine

PUR

sans LABS

Oui

Gaine selon UL AWM

20549 (80 °C / 300 V)

Réticulé par irradiation

Non

Codage couleur

brun, bleu, noir

Plage de température, fixe

-50...80 °C

Cycles de courbure à la torsion

> 5 Mio.

Longueur de la courbure

1 m

Diamètre extérieur

4.3 mm ± 0.2 mm