

**WTA 8 KO-TN/ZA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustration du produit**

Adaptateurs de test et fiches de contrôle sont utilisés pour le raccordement électrique entre les blocs de jonction et l'équipement de tester. De cette façon, un contact électrique peut être établi à l'état filaire et les mesures peuvent être faites facilement.

**Informations générales de commande**

Version	Adaptateur de test (bloc de jonction), 1.5 mm <sup>2</sup> , 205 V, 6 A
Référence	<a href="#">1915510000</a>
Type	WTA 8 KO-TN/ZA
GTIN (EAN)	4032248548088
Qté.	25 Pièce

**WTA 8 KO-TN/ZA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Profondeur	71 mm	Profondeur (pouces)	2.7953 inch
Hauteur	39 mm	Hauteur (pouces)	1.5354 inch
Largeur	6 mm	Largeur (pouces)	0.2362 inch
Poids net	8.12 g		

**Températures**

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-50 °C...55 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	100 °C

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

**Classifications**

ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ETIM 10.0	EC002555	ECLASS 14.0	27-25-03-04
ECLASS 15.0	27-25-03-04		

**Autres caractéristiques techniques**

avec ergots d'encliquetage	Oui	Instruction de montage	Montage direct
----------------------------	-----	------------------------	----------------

**Caractéristiques des matériaux**

Matériau de base	Wemid	Couleur	vert
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2		

**Caractéristiques nominales**

Section nominale	1.5 mm <sup>2</sup>	Tension nominale	205 V
Courant nominal	6 A	Résistance de passage selon CEI 60947-7-x	1.83 mΩ

Puissance dissipée conformément à CEI 0.56 W  
 60947-7-x

**Dimensions**

Pas en mm (P)	6.00 mm	Hauteur avec TS 35	78 mm
---------------	---------	--------------------	-------

**Généralités**

Nombre de pôles	1	Instruction de montage	Montage direct
-----------------	---	------------------------	----------------

**WTA 8 KO-TN/ZA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Raccordement (raccordement nominal)**

Longueur de dénudage	7 mm	Type de raccordement	Raccordement vissé
Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm <sup>2</sup> souple, max.		Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm <sup>2</sup> souple, min.	
Section de raccordement, semi-rigide, 2.5 mm <sup>2</sup> max.		Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm <sup>2</sup> rigide, max.	
Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm <sup>2</sup> rigide, min.			