

HDC CM BUS GCA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ConCept Bus est idéal pour la transmission de signaux très sensibles à travers les connecteurs enfichables étanches.

Il s'agit de modules du système de connecteurs enfichables qui offrent la plus grande fonctionnalité pour l'encombrement le plus réduit, de même qu'une protection sûre contre les champs électromagnétiques, l'eau, la poussière et les contraintes mécaniques importantes. Grâce à la combinaison avec d'autres modules, l'alimentation et les autres signaux pour l'appareil de terrain peuvent être raccordés sur un seul connecteur enfichable.

Informations générales de commande

Version	Connecteurs industriels étanches, CIE ,96 Connecteur enfichable, Module ConCept
Référence	1908510000
Type	HDC CM BUS GCA
GTIN (EAN)	4032248643615
Qté.	50 Pièce

HDC CM BUS GCA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	37.8 mm	Profondeur (pouces)	1.4882 inch
Hauteur	17.5 mm	Hauteur (pouces)	0.689 inch
Largeur	16.38 mm	Largeur (pouces)	0.6449 inch
Poids net	4.7 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

Module Pneumatique ConCept

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	gris argent
-------------------------------------	-----	---------	-------------

Caractéristiques générales

Nombre de pôles	0	Type de raccordement	serré
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	gris argent
Cycles d'enfichage	≥ 500	Type	Etrier de mise à la terre
Série	Module ConCept	Tension nominale (DIN EN 61984)	0 V
Tension de choc nominale (DIN EN 61984)	0 kV	Courant nominal (DIN EN 61984)	0 A
Sans halogène	false	Faible dégagement de fumée selon DIN EN 45545-2	Oui

Dimensions

Largeur	16.38 mm
---------	----------

Version

Type de raccordement	serré	Section de raccordement du conducteur, 0 mm ² max.
Section de raccordement du conducteur, 0 mm ² min.		