Fiche de données

VG PG48-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



En plus de la vaste gamme de boîtiers, Weidmüller propose une variété de presse-étoupes pour un large éventail d'applications.
Les presse-étoupes en laiton, plastique et acier inoxydable répondent aux classes de protection IP les plus diverses pour convenir à tout boîtier industriel.
En fonction de la série de presse-étoupes et de l'application, les presse-étoupes sont homologués et testés selon VDE, UL, UR, cULus, DNV GL ou EN 45545.

Informations générales de commande

Version	VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, Polyamide 6
Référence	1909850000
Type	VG PG48-K67
GTIN (EAN)	4032248536771
Qté.	10 Pièce

Fiche de données

VG PG48-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	CE
ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Hauteur	53.5 mm	Hauteur (pouces)	2.1063 inch
Longueur	67.5 mm	Longueur (pouces)	2.6575 inch
Poids net	92.7 g		

Températures

Température de fonctionnement	-20 °C...80 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

Caractéristiques générales

Diamètre du câble extérieur, max.	44 mm	Diamètre du câble extérieur, min.	34 mm
Couple de serrage	14 Nm	Silicone	Non
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Plage de température d'utilisation, max.	100 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-20 °C	Pas de vis	1.59 mm
Halogène	Non	Taille de clé 1	65 mm
Degré de protection	IP67	Presse-étoupe	PG
Matériau de base	Polyamide 6	Bague d'etanchéité	NBR
Filetage (extérieur)	PG 48	Longueur du filetage	14 mm
Couple écrou borgne, max.	21.00 Nm	Couple contre-écrou, min.	13.50 Nm
Couple raccord, max.	14.50 Nm	Couple raccord, min.	13.50 Nm
Couple écrou borgne, min.	19.00 Nm	Couple contre-écrou, max.	14.50 Nm