

SAIB-VSA-3P/230/9-H/LD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Des longueurs de câble particulières sont de plus en plus souvent nécessaires. Pour répondre à ce nouveau besoin, Weidmüller propose une large gamme de connecteurs enfichables pour la libre confection.

Les connecteurs d'électrovanne à équiper sont souvent utilisés dans les applications spéciales d'ingénierie mécanique. Ces connecteurs sont utilisés pour le raccordement d'électrovannes. Les connecteurs d'électrovanne sont disponibles sous toutes les formes standard. La gamme inclut les formes A, B industrielle, B selon DIN, C industrielle et C selon DIN. Les connecteurs d'électrovanne sont disponibles en version 3 et 4 pôles, sans câbles. Un joint plat, livré avec le produit, garantit un indice IP65 après vissage.

Informations générales de commande

Version	Connecteur débrochable d'électrovanne (confectionné sur le terrain), Nombre de pôles: 3, Forme boîtier A (18 mm), Diode de roue libre, 230 V, 0.34... 1.5 mm ²
Référence	1934880000
Type	SAIB-VSA-3P/230/9-H/LD
GTIN (EAN)	4032248592616
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Dernière date de commande	2027-02-28T00:00:00+01:00

SAIB-VSA-3P/230/9-H/LD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Poids net

28 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS

Conforme

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Classifications

ETIM 8.0

EC003623

ETIM 10.0

EC003623

ECLASS 15.0

27-44-01-05

ETIM 9.0

EC003623

ECLASS 14.0

27-44-01-05

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Nombre de pôles

3

Surface du contact

Ni

Type de raccordement

Raccordement vissé

Résistance d'isolation

108 Ω

Diamètre de câble, min.

6 mm

Section de raccordement du conducteur, 1,5 mm² max.

Tension nominale

230 V

Degré de protection

IP65

Degré de pollution

3

Raccordement du blindage

Non

Plage de températures du coffret

-25...+85 °C

Section de raccordement, min.

0.34 mm²

Codage

LED

Forme boîtier A (18 mm)

Oui

Matériau de base du boîtier

PA 6 GF

Diamètre de câble, max.

8 mm

Matériau des contacts

CuSn

Section de raccordement du conducteur, 0.34 mm² min.

Courant nominal

10 A

Cycles d'enfichage

≥ 50

Presse-étoupe

PG 9

Protection par coupe-circuits

Diode de roue libre

Section de raccordement, max.

1.5 mm²

Dessins

Dessin coté





Schéma des pôles



Schéma

