

VG H M20 MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



En plus de la vaste gamme de boîtiers, Weidmüller propose une variété de presse-étoupes pour un large éventail d'applications.

Les presse-étoupes en laiton, plastique et acier inoxydable répondent aux classes de protection IP les plus diverses pour convenir à tout boîtier industriel.

En fonction de la série de presse-étoupes et de l'application, les presse-étoupes sont homologués et testés selon VDE, UL, UR, cULus, DNV GL ou EN 45545.

Informations générales de commande

Version	VG H (Demi presse-étoupes HDC), Raccord à vis, droit, M 20, 7.5 mm, OD min. 4 - OD max. 13 mm, IP65, Laiton, nickelé
Référence	1921720000
Type	VG H M20 MS
GTIN (EAN)	4032248562909
Qté.	50 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Disponible jusqu'à	2024-08-31T00:00:00+02:00

VG H M20 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Hauteur	10.5 mm	Hauteur (pouces)	0.4134 inch
Largeur	20 mm	Largeur (pouces)	0.7874 inch
Poids net	12.56 g		

Températures

Température de fonctionnement	-20 °C...60 °C
-------------------------------	----------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Classifications

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

Caractéristiques générales

Diamètre du câble extérieur, max.	13 mm	Diamètre du câble extérieur, min.	4 mm
Joint torique	NBR	Degré de protection avec GWDR	IP65
Plage de température d'utilisation, max.	60 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-20 °C
Pas de vis	1.5 mm	Halogène	Oui
Taille de clé 1	20 mm	Taille de clé 2	20 mm
Taille de clé	20 mm	Degré de protection	IP65
Presse-étoupe	Métrique, M 20	Matériau de base	Laiton, nickelé
Bague d'étanchéité	NBR	Joint	NBR
Encoche dans pièce d'étanchéité, diamètre 1	4 mm	Encoches dans la pièce d'étanchéité, diamètre 2	7 mm
Encoches dans la pièce d'étanchéité, diamètre 3	10 mm	Encoches dans la pièce d'étanchéité, diamètre 4	13 mm
Filetage (extérieur)	M 20	Longueur du filetage	7.5 mm