

VG H M25 MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

En plus de la vaste gamme de boîtiers, Weidmüller propose une variété de presse-étoupes pour un large éventail d'applications.

Les presse-étoupes en laiton, plastique et acier inoxydable répondent aux classes de protection IP les plus diverses pour convenir à tout boîtier industriel.

En fonction de la série de presse-étoupes et de l'application, les presse-étoupes sont homologués et testés selon VDE, UL, UR, cULus, DNV GL ou EN 45545.

Informations générales de commande

Version	VG H (Demi presse-étoupes HDC), Raccord à vis, droit, M 25, 8 mm, OD min. 8.5 - OD max. 18 mm, IP65, Laiton, nickelé
Référence	1921740000
Type	VG H M25 MS
GTIN (EAN)	4032248563012
Qté.	25 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Dernière date de commande	2024-08-31T00:00:00+02:00

VG H M25 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Hauteur	11.5 mm	Hauteur (pouces)	0.4528 inch
Largeur	25 mm	Largeur (pouces)	0.9842 inch
Poids net	18.76 g		

Températures

Température de fonctionnement	-20 °C...60 °C
-------------------------------	----------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Classifications

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

Caractéristiques générales

Diamètre du câble extérieur, max.	18 mm	Diamètre du câble extérieur, min.	8.5 mm
Joint torique	NBR	Degré de protection avec GWDR	IP65
Plage de température d'utilisation, max.	60 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-20 °C
Pas de vis	1.5 mm	Halogène	Oui
Taille de clé 1	25 mm	Taille de clé 2	25 mm
Taille de clé	25 mm	Degré de protection	IP65
Presse-étoupe	Métrique, M 25	Matériau de base	Laiton, nickelé
Bague d'étanchéité	NBR	Joint	NBR
Encoche dans pièce d'étanchéité, diamètre 1	8.5 mm	Encoches dans la pièce d'étanchéité, diamètre 2	11.5 mm
Encoches dans la pièce d'étanchéité, diamètre 3	14.5 mm	Encoches dans la pièce d'étanchéité, diamètre 4	18 mm
Filetage (extérieur)	M 25	Longueur du filetage	8 mm