

SAI-AU M12 SB 8DIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Le produit n'est plus disponible



Le passage de l'IP20 vers l'IP67 c'est à dire la suppression des armoires dans les machines se fait particulièrement sentir avec les E/S esclaves IP67. Avec ces solutions plug & play le câblage de fils individuels disparaît complètement. On gagne ainsi énormément de temps et on évite les erreurs de câblage. Les modules de bus IP67 représentent aujourd'hui la solution la plus moderne et la plus économique pour raccorder des capteurs et des actionneurs.

Informations générales de commande

Version	SAI actifs
Référence	1938640000
Type	SAI-AU M12 SB 8DIO
GTIN (EAN)	4032248612642
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Dernière date de commande	2026-05-07T00:00:00+02:00
Produit de remplacement	SAI-AU M12 SB 8DIO-V2

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

UL File Number Search	Site Web UL
-----------------------	-----------------------------

N° de certificat (cULus)	E141197
--------------------------	---------

Dimensions et poids

Poids net	296 g
-----------	-------

Températures

Température de stockage

Température de fonctionnement

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
---------------------------	-------------------------

Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c, 7a, 7cl
--	-------------

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

SCIP	30ca4bfe-b33c-43ed-b218-3746bc09f6a6
------	--------------------------------------

Classifications

ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		

Entrées numériques

Tension d'entrée admissible	-30 V ... +30 V (protégé contre les inversions de polarité)
-----------------------------	---

Raccordements

Tension d'alimentation (AUX-IN)	1 x mâle M12 5 pôles, Codage A	Connexion au bus secondaire (SUB-IN)	1 x mâle M8 4 pôles, Codage A
Connexion au bus secondaire (SUB-OUT)	1 x femelle M8 4 pôles, Codage A		

Sorties numériques

Isolation de potentiel pour l'électronique des modules	aucune	Protégé contre les courts-circuits	Oui
Tension de sortie Low	0 V DC	Tension de sortie High	Tension d'alimentation moins 0,7 V DC