

**BVZ 7.62HP/05/18ORSH150 SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Illustration du produit**


Connecteur femelle puissant avec l'étrier en acier éprouvé de Weidmüller, 100 % sans maintenance. Installation côte-à-côte sans perte de pôles ou avec système de brides multifonction breveté pour un verrouillage sûr, rapide et sans outils. Fiabilité de fonctionnement maximale grâce à une face d'enfichage qui empêche tout raccordement erroné, une diversité de codage unique, une protection contre les câblages défectueux et un contact 4 points. Permet un repérage.

**Informations générales de commande**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Version            | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 7.62 mm, Nombre de pôles: 5, 180°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 10 mm <sup>2</sup> , Boîte |
| Référence          | <a href="#">1929870000</a>  |
| Type               | BVZ 7.62HP/05/18ORSH150 SN BK BX  |
| GTIN (EAN)         | 4032248579655   |
| Qté.               | 25 Pièce  |
| Indices de produit | IEC: 1000 V / 57 A / 0.2 - 10 mm <sup>2</sup><br>UL: 600 V / 40.5 A / AWG 24 - AWG 8  |
| Emballage          | Boîte   |

## BVZ 7.62HP/05/180RSH150 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Caractéristiques techniques

www.weidmueller.com

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (cURus) E60693

### Dimensions et poids

|            |          |                     |             |
|------------|----------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 80.3 mm  | Profondeur (pouces) | 3.1614 inch |
| Hauteur    | 25 mm    | Hauteur (pouces)    | 0.9842 inch |
| Largeur    | 53.34 mm | Largeur (pouces)    | 2.1 inch    |
| Poids net  | 51.84 g  |                     |             |

### Conformité environnementale du produit

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |

### Conducteurs indiqués pour raccordement

|  |                     |
|--|---------------------|
| Plage de serrage, min.   | 0.2 mm <sup>2</sup> |
| Plage de serrage, max.   | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Section de raccordement du conducteur, AWG 24                  |                     |
| AWG, min.  |                     |
| Section de raccordement du conducteur, AWG 8                   |                     |
| AWG, max.  |                     |
| Rigide, min. H05(07) V-U                                       | 0.2 mm <sup>2</sup> |
| Rigide, max. H05(07) V-U                                       | 6 mm <sup>2</sup>   |
| souple, min. H05(07) V-K                                       | 0.2 mm <sup>2</sup> |
| souple, max. H05(07) V-K                                       | 10 mm <sup>2</sup>  |
| avec embout isolé DIN 46 228/4, min.                           | 0.2 mm <sup>2</sup> |
| avec embout isolé DIN 46 228/4, max.                           | 6 mm <sup>2</sup>   |
| avec embout, DIN 46228 pt 1, min.                              | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| avec embout selon DIN 46 228/1, max.                           | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Jauge à bouchon selon EN 60999 a x b ; 2,8 mm x 2,0 mm; 2,4 mm |                     |
| ø  |                     |

|              |  |                      |                             |
|--------------|--|----------------------|-----------------------------|
| Raccordement | Section pour le raccordement du conducteur | Type                 | câblage fin                 |
|              |  | nominal              | 0.5 mm <sup>2</sup>         |
| Embout       | Section pour le raccordement du conducteur | Longueur de dénudage | nominal 14 mm               |
|              |  | Embout recommandé    | <a href="#">H0.5/18 OR</a>  |
|              |  | Type                 | câblage fin                 |
| Embout       | Section pour le raccordement du conducteur | nominal              | 1 mm <sup>2</sup>           |
|              |  | Longueur de dénudage | nominal 15 mm               |
|              |  | Embout recommandé    | <a href="#">H1.0/18 GE</a>  |
| Embout       | Section pour le raccordement du conducteur | Type                 | câblage fin                 |
|              |  | nominal              | 1.5 mm <sup>2</sup>         |
|              |  | Longueur de dénudage | nominal 15 mm               |
|              |  | Embout recommandé    | <a href="#">H1.5/18D SW</a> |

**BVZ 7.62HP/05/180RSH150 SN BK BX**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Caractéristiques techniques**

|  |                      |                             |       |
|--|----------------------|-----------------------------|-------|
|  | Longueur de dénudage | nominal                     | 12 mm |
|  | Embout recommandé    | <a href="#">H1.5/12</a>     |       |
| Section pour le raccordement du conducteur | Type                 | câblage fin                 |       |
|  | nominal              | 0.75 mm <sup>2</sup>        |       |
| Embout                                     | Longueur de dénudage | nominal                     | 14 mm |
|  | Embout recommandé    | <a href="#">H0.75/18 W</a>  |       |
| Section pour le raccordement du conducteur | Type                 | câblage fin                 |       |
|  | nominal              | 2.5 mm <sup>2</sup>         |       |
| Embout                                     | Longueur de dénudage | nominal                     | 14 mm |
|  | Embout recommandé    | <a href="#">H2.5/19D BL</a> |       |
|  | Longueur de dénudage | nominal                     | 12 mm |
|  | Embout recommandé    | <a href="#">H2.5/12</a>     |       |
| Section pour le raccordement du conducteur | Type                 | câblage fin                 |       |
|  | nominal              | 4 mm <sup>2</sup>           |       |
| Embout                                     | Longueur de dénudage | nominal                     | 12 mm |
|  | Embout recommandé    | <a href="#">H4.0/12</a>     |       |
|  | Longueur de dénudage | nominal                     | 14 mm |
|  | Embout recommandé    | <a href="#">H4.0/20D GR</a> |       |
| Section pour le raccordement du conducteur | Type                 | câblage fin                 |       |
|  | nominal              | 6 mm <sup>2</sup>           |       |
| Embout                                     | Longueur de dénudage | nominal                     | 14 mm |
|  | Embout recommandé    | <a href="#">H6.0/20 SW</a>  |       |
|  | Longueur de dénudage | nominal                     | 12 mm |
|  | Embout recommandé    | <a href="#">H6.0/12</a>     |       |

Texte de référence

Le diamètre extérieur du collier plastique ne doit pas être plus grand que le pas (P), Choisissez la longueur des embouts en fonction du produit et de la tension nominale.

**Paramètres système**

|  |                                     |   |                           |
|--|-------------------------------------|---|---------------------------|
| Famille de produits                        | OMNIMATE Power - série BV/SV 7.62HP | Type de raccordement                      | Raccordement installation |
| Technique de raccordement de conducteurs   | Raccordement vissé                  | Pas en mm (P)                             | 7.62 mm                   |
| Pas en pouces (P)                          | 0.300 "                             | Orientation de la sortie du conducteur    | 180°                      |
| Nombre de pôles                            | 5                                   | L1 en mm                                  | 30.48 mm                  |
| L1 en pouce                                | 1.200 "                             | Nombre de séries                          | 1                         |
| Nombre de pôles                            | 1                                   | Section nominale                          | 6 mm <sup>2</sup>         |
| Protection au toucher selon DIN VDE 57 106 | protection doigt                    | Protection au toucher selon DIN VDE 0470  | IP 20                     |
| Degré de protection                        | IP20                                | Résistance de passage                     | 4,50 mΩ                   |
| Codable                                    | Oui                                 | Longueur de dénudage                      | 12 mm                     |
| Couple de serrage pour bride vissée, min.  | 0.2 Nm                              | Couple de serrage pour bride vissée, max. | 0.3 Nm                    |
| Couple de serrage, min.                    | 0.5 Nm                              | Couple de serrage, max.                   | 0.6 Nm                    |
| Vis de serrage                             | M 3                                 | Lame de tournevis                         | 0,6 x 3,5                 |
| Cycles d'enfichage                         | 25                                  | Force d'enfichage/pôle, max.              | 16.5 N                    |
| Force d'extraction/pôle, max.              | 11 N                                |   |                           |

**Données des matériaux**

|                                      |                    |                                     |                   |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Matériau isolant                     | PA GF              | Couleur                             | noir              |
| Tableau des couleurs (similaire)     | RAL 9011           | Groupe de matériaux isolants        | II                |
| Indice de Poursuite Comparatif (CTI) | ≥ 500              | Moisture Level (MSL)                |                   |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94  | V-0                | Matériau de base du contact         | Alliage de cuivre |
| Matériau des contacts                | Alliage de cuivre  | Surface du contact                  | étamé             |
| Structure en couches du contact mâle | 6...8 µm Sn glossy | Température de stockage, min.       | -40 °C            |
| Température de stockage, max.        | 70 °C              | Température de fonctionnement, min. | -50 °C            |
| Température de fonctionnement, max.  | 125 °C             | Plage de température montage, min.  | -25 °C            |

## BVZ 7.62HP/05/180RSH150 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

Plage de température montage, max. 100 °C

### Données nominales selon CEI

|   |                        |   |                   |
|---|------------------------|---|-------------------|
| testé selon la norme  | IEC 60664-1, IEC 61984 | Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C)                          | 57 A              |
| Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C)                          | 54 A                   | Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C)                          | 51 A              |
| Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C)                          | 41 A                   | Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2  | 1000 V            |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 1000 V                 | Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 800 V             |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2  | 6000 V                 | Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 8 kV              |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 8 kV                   | Tenue aux courants de faible durée  | 3 x 1 s mit 420 A |
| Ligne de fuite, min.  | 13 mm                  | Espace libre, min.  | 10.2 mm           |

### Données nominales selon CSA

|   |       |   |       |
|---|-------|---|-------|
| Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA)       | 600 V | Tension nominale (groupe d'utilisation C / CSA)       | 600 V |
| Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA)       | 600 V | Courant nominal (groupe d'utilisation B / 40.5 A CSA) | 5 A   |
| Courant nominal (groupe d'utilisation C / 40.5 A CSA) | 5 A   | Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA)        | 5 A   |
| Section de raccordement de câble AWG,AWG 24 min.      |       | Section de raccordement de câble AWG,AWG 8 max.       |       |

### Données nominales selon UL 1059

|   |  |   |        |
|---|--|---|--------|
| Institut (cURus)  | CURUS  | Certificat N° (cURus)                                     | E60693 |
| Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059)       | 600 V  | Tension nominale (groupe d'utilisation C / UL 1059)       | 600 V  |
| Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059)       | 600 V  | Tension nominale (groupe d'utilisation F / UL 1059)       | 1000 V |
| Courant nominal (groupe d'utilisation B / 40.5 A UL 1059) | 5 A  | Courant nominal (groupe d'utilisation C / 40.5 A UL 1059) | 5 A    |
| Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059)        | 5 A  | Courant nominal (groupe d'utilisation F / 40.5 A UL 1059) | 5 A    |
| Section de raccordement de câble AWG,AWG 24 min.          |  | Section de raccordement de câble AWG,AWG 8 max.           |        |
| Référence aux valeurs approuvées                          | Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément. |   |        |

### Emballage

|             |           |              |           |
|-------------|-----------|--------------|-----------|
| Emballage   | Boîte     | Longueur VPE | 261.00 mm |
| Largeur VPE | 158.00 mm | Hauteur VPE  | 77.00 mm  |

### Contrôles de type

|                                 |            |  |
|---------------------------------|------------|--|
| Test : durabilité des marquages | Norme      | DIN EN 61984 section 7.3.2 / 09.02 en tenant compte de DIN EN 60068-2-70 / 07.96 |
|                                 | Test       | marque d'origine, identification du type, pas, type de matériau                  |
|                                 | Évaluation | disponible   |
|                                 | Test       | longévité  |
|                                 | Évaluation | réussite   |

**BVZ 7.62HP/05/180RSH150 SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**Caractéristiques techniques**

www.weidmueller.com

|  |   |  |
|--|---|--|
| Test : mauvais engagement (non-interchangeabilité)                       | Norme   | DIN EN 6 1984 section 6.3 et 6.9.1 / 09.02, DIN CEI 512 partie 7 section 5 / 05.94 |
|  | Test  | tourné à 180° avec éléments de codage  |
|  | Évaluation  | réussite   |
|  | Test  | Tourné à 180 sans éléments de codage   |
| Test : section à fixer   | Norme   | DIN EN 60999-1 section 7 et 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 section 8.2.4.5.1 / 12.02  |
|  | Type de conducteur                                    | Type de conducteur et rigide 0,5 mm <sup>2</sup> section du conducteur             |
|  |   | Type de conducteur et semi-rigide 0,5 mm <sup>2</sup> section du conducteur        |
|  |   | Type de conducteur et rigide 6 mm <sup>2</sup> section du conducteur               |
|  |   | Type de conducteur et semi-rigide 6 mm <sup>2</sup> section du conducteur          |
|  |   | Type de conducteur et AWG 24/1 section du conducteur                               |
|  |   | Type de conducteur et AWG 24/19 section du conducteur                              |
|  |   | Type de conducteur et AWG 10/1 section du conducteur                               |
|  | Type de conducteur et AWG 10/19 section du conducteur |  |
|  | Évaluation  | réussite   |
| Test des dommages causés aux et au desserrage accidentel des conducteurs | Norme   | DIN EN 60999-1 section 9.4 / 12.00   |
|  | Exigence  | 0,2 kg   |
|  | Type de conducteur                                    | Type de conducteur et AWG 24/1 section du conducteur                               |
|  |   | Type de conducteur et AWG 24/19 section du conducteur                              |
|  | Évaluation  | réussite   |
|  | Exigence  | 0,3 kg   |
|  | Type de conducteur                                    | Type de conducteur et rigide 0,5 mm <sup>2</sup> section du conducteur             |
|  |   | Type de conducteur et semi-rigide 0,5 mm <sup>2</sup> section du conducteur        |
|  | Évaluation  | réussite   |
|  | Exigence  | 1,4 kg   |
|  | Type de conducteur                                    | Type de conducteur et rigide 6 mm <sup>2</sup> section du conducteur               |
|  |   | Type de conducteur et semi-rigide 6 mm <sup>2</sup> section du conducteur          |
| Type de conducteur et AWG 10/1 section du conducteur                     |   |  |
| Type de conducteur et AWG 10/19 section du conducteur                    |   |  |
| Évaluation   | réussite  |  |
| Test de décrochage   | Norme   | DIN EN 60999-1 section 9.5 / 12.00   |
|  | Exigence  | ≥10 N  |
|  | Type de conducteur                                    | Type de conducteur et AWG 24/1 section du conducteur                               |
|  |   | Type de conducteur et AWG 24/19 section du conducteur                              |
|  | Évaluation  | réussite   |
|  | Exigence  | ≥20 N  |
|  | Type de conducteur                                    | Type de conducteur et rigide 0,5 mm <sup>2</sup> section du conducteur             |
|  |   | Type de conducteur et semi-rigide 0,5 mm <sup>2</sup> section du conducteur        |
| Évaluation   | réussite  |  |

**BVZ 7.62HP/05/180RSH150 SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Exigence           | ≥80 N   |
| Type de conducteur | Type de conducteur et rigide 6 mm <sup>2</sup> section du conducteur      |
|                    | Type de conducteur et semi-rigide 6 mm <sup>2</sup> section du conducteur |
|                    | Type de conducteur et AWG 10/1 section du conducteur                      |
|                    | Type de conducteur et AWG 10/19 section du conducteur                     |
| Évaluation         | réussite  |

**Note importante**

|                |  |
|----------------|--|
| Conformité IPC | Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.   |
| Remarques      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |


## BVZ 7.62HP/05/180RSH150 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Dessins


#### Illustration du produit




#### Dimensional drawing



#### Graph



#### Graph



#### Avantages produit



Safe shielding Reliable and space-saving

## BVZ 7.62HP/05/180RSH150 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

### Éléments de codage



La technique de raccordement débrochable pour électronique de puissance est optimisée pour la technique moderne d'entraînement, par exemple les démarreurs- moteurs, les convertisseurs de fréquence et les servorégulateurs.

ONMIMATE Power établit les standards par une sécurité accrue et des solutions innovantes telles que des pièces de blindage débrochables, des contacts de signaux intégrés ou encore une utilisation à une seule main.

Les 3 séries de produits vous offrent d'autres avantages :

- Échelonnement indiqué pour l'application : de la connexion compacte 4 mm<sup>2</sup> pour 29 A (IEC) ou 20 A (UL) jusqu'à la connexion robuste 16mm<sup>2</sup> pour 76 A (IEC) ou 54 A (UL)
- Utilisation illimitée jusqu'à 1000V (IEC) ou 600 V (UL)
- Possibilités de fixation variées, optimisées pour l'application

Notre service:

Formez vos connecteurs individuels simplement par configurateur de produit.

### Informations générales de commande

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Type       | BV/SV 7.62HP KO RD 2022    | Version  |  |
| Référence  | <a href="#">2007300000</a> | Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, Élément de codage, |  |
| GTIN (EAN) | 4050118392715              | Rouge, Nombre de pôles: 1  |  |
| Qté.       | 20 ST                      |  |  |

### Tournevis droit



Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

### Informations générales de commande

|            |                            |                      |  |
|------------|----------------------------|----------------------|--|
| Type       | SDS 0.8X4.5X125            | Version              |  |
| Référence  | <a href="#">9009020000</a> | Tournevis, Tournevis |  |
| GTIN (EAN) | 4032248266883              |                      |  |
| Qté.       | 1 ST                       |                      |  |
| Type       | SDIS 0.8X4.0X100           | Version              |  |
| Référence  | <a href="#">9008400000</a> | Tournevis, Tournevis |  |
| GTIN (EAN) | 4032248056361              |                      |  |
| Qté.       | 1 ST                       |                      |  |

## BVZ 7.62HP/05/180RSH150 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Tournevis cruciforme, type Phillips



Tournevis cruciforme, type Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, emmanchement selon ISO 8764-PH, pointe Chrom Top, poignée SoftFinish

### Informations générales de commande

|            |                            |                      |  |
|------------|----------------------------|----------------------|--|
| Type       | SDK PH1                    | Version              |  |
| Référence  | <a href="#">9008480000</a> | Tournevis, Tournevis |  |
| GTIN (EAN) | 4032248056477              |                      |  |
| Qté.       | 1 ST                       |                      |  |
| Type       | SDIK PH1                   | Version              |  |
| Référence  | <a href="#">9008570000</a> | Tournevis, Tournevis |  |
| GTIN (EAN) | 4032248056569              |                      |  |
| Qté.       | 1 ST                       |                      |  |

### Crimping tools



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

### Informations générales de commande

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Type       | PZ 6/5                     | Version  |  |
| Référence  | <a href="#">9011460000</a> | Presse, Outil de sertissage pour embouts, 0.25mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , |  |
| GTIN (EAN) | 4008190165352              | Sertissage avec indentation trapézoïdale   |  |
| Qté.       | 1 ST                       |  |  |

## BVZ 7.62HP/05/180RSH150 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Pièces opposées

## SV 7.62HP 180G SN



Connecteur mâle puissant monorangée, juxtaposable sans perte de pôles ou avec système de brides breveté pour verrouillage rapide et sans outil. Fiabilité de raccordement et de fonctionnement maximale grâce à une face d'enfichage qui empêche tout raccordement erroné, avec une diversité de codage unique, fixations supplémentaires de la bride. Longueur des picots 3,5 mm optimisée pour la soudure à la vague sans plomb.

## Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | SV 7.62HP/05/180G 3.5SN... | Version   |
| Référence  | <a href="#">1930630000</a> | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé             |
| GTIN (EAN) | 4032248580606              | latéralement, Raccordement soudé THT, 7.62 mm, Nombre de pôles:     |
| Qté.       | 48 ST                      | 5, 180°, Longueur du picot à souder (!): 3.5 mm, étamé, noir, Boîte |

## SV 7.62HP 270G SN



Connecteurs mâles puissants pour courants forts monorangées, juxtaposable sans perte de pôles ou avec système de brides breveté pour verrouillage rapide et sans outil. Fiabilité de raccordement et de fonctionnement maximale grâce à une face d'enfichage qui empêche tout raccordement erroné, une diversité de codage unique et une fixation supplémentaire sur la bride.

## Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | SV 7.62HP/05/270G 3.5SN... | Version   |
| Référence  | <a href="#">1931290000</a> | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé             |
| GTIN (EAN) | 4032248581320              | latéralement, Raccordement soudé THT, 7.62 mm, Nombre de pôles:     |
| Qté.       | 48 ST                      | 5, 270°, Longueur du picot à souder (!): 3.5 mm, étamé, noir, Boîte |

## SV 7.62HP 90G SN



Connecteurs mâles puissants pour courants forts monorangées, juxtaposable sans perte de pôles ou avec système de brides breveté pour verrouillage rapide et sans outil. Fiabilité de raccordement et de fonctionnement maximale grâce à une face d'enfichage qui empêche tout raccordement erroné, une diversité de codage unique et une fixation supplémentaire sur la bride.

## Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | SV 7.62HP/05/90G 3.5SN ... | Version  |
| Référence  | <a href="#">1930300000</a> | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé            |
| GTIN (EAN) | 4032248580170              | latéralement, Raccordement soudé THT, 7.62 mm, Nombre de pôles:    |
| Qté.       | 48 ST                      | 5, 90°, Longueur du picot à souder (!): 3.5 mm, étamé, noir, Boîte |

## BVZ 7.62HP/05/180RSH150 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Pièces opposées

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | SV 7.62HP/05/90G 3.5SN ... | Version  |
| Référence  | <a href="#">2465330000</a> | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé            |
| GTIN (EAN) | 4050118479775              | latéralement, Raccordement soudé THT, 7.62 mm, Nombre de pôles:    |
| Qté.       | 48 ST                      | 5, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, noir, Boîte |

## SVD 7.62HP 270G SN




Connecteur mâle double rangée hautes performances pour courants élevés, avec ou sans bride, pour un verrouillage rapide et sans outil. Optimisé pour les modules mesurant 50 mm de large et plus. Avec option de montage intégrée pour un montage sur les parois du boîtier. Fiabilité et sécurité de fonctionnement exceptionnelles grâce à la face d'enfichage intégrée 100 % sûre, au codage unique et à la fixation à vis supplémentaire optionnelle sur la bride.

### Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | SVD 7.62HP/10/270G 3.2S... | Version  |
| Référence  | <a href="#">1543330000</a> | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé              |
| GTIN (EAN) | 4050118348163              | latéralement, Raccordement soudé THT, 7.62 mm, Nombre de pôles:      |
| Qté.       | 24 ST                      | 10, 270°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte |

## SV-SMT 7.62HP 270G BX



OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP – La classe de puissance 28 kVA  
Des solutions adaptées précises pour les porteurs de puissance  
Davantage de réserves de puissance pour davantage de capacité de charge :  
grâce à une grande capacité de raccordement, une capacité de surcharge élevée et un très grand choix de variantes et d'accessoires, la classe moyenne du système de connecteur enfichable de puissance OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP est le porteur de puissance de la série HP. HP correspond aux initiales de « Hautes Performances » - ceci ne signifie pas seulement les courant maximal jusqu'à 50 °C sans derating, mais aussi l'agrément illimité selon la norme UL pour 600 V. Par ailleurs, ces connecteurs débrochables satisfont à la protection des doigts exigée pour les réseaux TN à 400 V (+3,0 mm) conformément à la norme d'application CEI 61800-5-1.

### Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | SV-SMT 7.62HP/05/270G 2... | Version  |
| Référence  | <a href="#">2499360000</a> | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé                    |
| GTIN (EAN) | 4050118512601              | latéralement, Raccordement soudé THT/THR, 7.62 mm, Nombre de               |
| Qté.       | 48 ST                      | pôles: 5, 270°, Longueur du picot à souder (l): 2.6 mm, étamé, noir, Boîte |

## BVZ 7.62HP/05/180RSH150 SN BK BX


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Pièces opposées

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | SV-SMT 7.62HP/05/270G 3... | Version   |
| Référence  | <a href="#">2498420000</a> | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé                       |
| GTIN (EAN) | 4050118511642              | latéralement, Raccordement soudé THT/THR, 7.62 mm, Nombre de                  |
| Qté.       | 50 ST                      | pôles: 5, 270°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, noir,<br>Boîte |

## SV-SMT 7.62HP 90G BX



OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP – La classe de puissance 28 kVA  
 Des solutions adaptées précises pour les porteurs de puissance  
 Davantage de réserves de puissance pour davantage de capacité de charge :  
 grâce à une grande capacité de raccordement, une capacité de surcharge élevée et un très grand choix de variantes et d'accessoires, la classe moyenne du système de connecteur enfichable de puissance OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP est le porteur de puissance de la série HP. HP correspond aux initiales de « Hautes Performances » - ceci ne signifie pas seulement les courant maximal jusqu'à 50 °C sans derating, mais aussi l'agrément illimité selon la norme UL pour 600 V. Par ailleurs, ces connecteurs débrochables satisfont à la protection des doigts exigée pour les réseaux TN à 400 V (+3,0 mm) conformément à la norme d'application CEI 61800-5-1.

## Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | SV-SMT 7.62HP/05/90G 2.... | Version  |
| Référence  | <a href="#">2499560000</a> | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé                      |
| GTIN (EAN) | 4050118512861              | latéralement, Raccordement soudé THT/THR, 7.62 mm, Nombre de                 |
| Qté.       | 48 ST                      | pôles: 5, 90°, Longueur du picot à souder (l): 2.6 mm, étamé, noir,<br>Boîte |
| Type       | SV-SMT 7.62HP/05/90G 3.... | Version  |
| Référence  | <a href="#">2498370000</a> | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé                      |
| GTIN (EAN) | 4050118511604              | latéralement, Raccordement soudé THT/THR, 7.62 mm, Nombre de                 |
| Qté.       | 50 ST                      | pôles: 5, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, noir,<br>Boîte |