

**DP VWGK 4 GY BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Intégration, extension et individualisation : les compléments adaptés à chaque utilisation. Les accessoires système structurés de manière cohérente permettent une adaptation simple des interfaces aux exigences spécifiques des applications respectives.

**Informations générales de commande**

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Version            | OMNIMATE Power - série WGK, Borne traversante |
| Référence          | <a href="#">1936430000</a>                    |
| Type               | DP VWGK 4 GY BX                               |
| GTIN (EAN)         | 4032248758982                                 |
| Qté.               | 50 Pièce                                      |
| Indices de produit | UL:                                           |

## DP VWGK 4 GY BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|           |         |                   |             |
|-----------|---------|-------------------|-------------|
| Hauteur   | 20.5 mm | Hauteur (pouces)  | 0.8071 inch |
| Largeur   | 4 mm    | Largeur (pouces)  | 0.1575 inch |
| Longueur  | 11.4 mm | Longueur (pouces) | 0.4488 inch |
| Poids net | 0.6 g   |                   |             |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |

## Conducteurs indiqués pour raccordement

|                    |                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Texte de référence | Choisissez la longueur des embouts en fonction du produit et de la tension nominale., Le diamètre extérieur du collier plastique ne doit pas être plus grand que le pas (P) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Paramètres du système

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Famille de produits | OMNIMATE Power - série WGK |
|---------------------|----------------------------|

## Données des matériaux

|                                      |            |                                      |                   |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Matériau isolant                     | Wemid (PA) | Couleur                              | gris              |
| Tableau des couleurs (similaire)     | RAL 7035   | Moisture Level (MSL)                 |                   |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94  | V-0        | Matériau des contacts                | Alliage de cuivre |
| Température de stockage, min.        | -40 °C     | Température de stockage, max.        | 70 °C             |
| Température de fonctionnement , min. | -50 °C     | Température de fonctionnement , max. | 120 °C            |
| Plage de température montage, min.   | -25 °C     | Plage de température montage, max.   | 120 °C            |

## Données nominales selon CEI

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| testé selon la norme | IEC 60664-1 |
|----------------------|-------------|

## Emballage

|              |           |             |          |
|--------------|-----------|-------------|----------|
| Longueur VPE | 101.00 mm | Largeur VPE | 89.00 mm |
| Hauteur VPE  | 15.00 mm  |             |          |

## Caractéristiques techniques

### Note importante

#### Remarques

- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months