

SAI-AU M8 SB 8DO 2A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Le produit n'est plus disponible



Le passage de l'IP20 vers l'IP67 c'est à dire la suppression des armoires dans les machines se fait particulièrement sentir avec les E/S esclaves IP67. Avec ces solutions plug & play le câblage de fils individuels disparaît complètement. On gagne ainsi énormément de temps et on évite les erreurs de câblage. Les modules de bus IP67 représentent aujourd'hui la solution la plus moderne et la plus économique pour raccorder des capteurs et des actionneurs.

Informations générales de commande

Version	SAI actifs, Subbus
Référence	1938660000
Type	SAI-AU M8 SB 8DO 2A
GTIN (EAN)	4032248612659
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Dernière date de commande	2026-05-07T00:00:00+02:00
Produit de remplacement	SAI-AU M8 SB 8DO 2A-V2

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E141197

Dimensions et poids

Poids net 290 g

Températures

Température de stockage

Température de fonctionnement

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption

Exemption RoHS (le cas échéant/
connue) 6c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 30ca4bfe-b33c-43ed-b218-3746bc09f6a6

Classifications

ETIM 8.0 EC001599

ETIM 10.0 EC001599

ECLASS 15.0 27-24-26-04

ETIM 9.0 EC001599

ECLASS 14.0 27-24-26-04

Caractéristiques générales

Certificat CE, cULus Masse < 200 g

Entrées numériques

Indicateur de diagnostic	rouge	Filtre d'entrée	1 ms, 3 ms, 5 ms, 10 ms, configurable
Courant d'entrée High	2 mA à 15 mA selon EN 61131-2 type 1	Courant d'entrée Low	< 15 mA selon EN 61131-2 type 1
Tension d'entrée High	>15 V selon EN 61131-2 Type 1	Isolation de potentiel pour l'électronique aucune des modules	
Tension d'entrée Low	<5 V selon EN 61131-2 type 1		

Raccordements

Tension d'alimentation (AUX-IN)	1 x mâle M12 5 pôles, Codage A	Connexion au bus secondaire (SUB-IN)	1 x mâle M8 4 pôles, Codage A
Connexion au bus secondaire (SUB-OUT)	1 x femelle M8 4 pôles, Codage A	Raccordements E/S	8 x femelle M8 3 pôles

SAI-AU M8 SB 8DO 2A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Sorties numériques

Courant max. par signal de sortie	2 A	Indicateur de diagnostic	rouge
Isolation de potentiel pour l'électronique des modules	aucune	Protégé contre les courts-circuits	Oui, coupure en cas de court-circuit et signalisation d'erreur
Courant total max. des sorties	4 A	Fréquence de commutation charge ohmique	max. 100 Hz
Fréquence de commutation charge inductive	max. 1 Hz	Tension de sortie Low	0 V DC
Tension de sortie High	Tension d'alimentation moins 0,7 V DC		

Tension d'alimentation

Protection contre inversions de polarité	Oui	Tension de fonctionnement	24
Courant total max. module	8 A	Charge de contact	max. 4 A par BROCHE
Seuils	18 V DC ... 30 V DC		