

IE-PI-2LC-MM


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Inserts FO LC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 / 14

Informations générales de commande

Version	Insert LC, Insert connecteur 2 LC, multimode
Référence	1962780000
Type	IE-PI-2LC-MM
GTIN (EAN)	4032248644865
Qté.	10 Pièce
Dernière date de commande	2025-04-08T00:00:00+02:00

IE-PI-2LC-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	59 mm	Profondeur (pouces)	2.3228 inch
Hauteur	10.3 mm	Hauteur (pouces)	0.4055 inch
Largeur	13.15 mm	Largeur (pouces)	0.5177 inch
Poids net	15 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose	Humidité	Humidité relative de 0 à 85 %

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Classifications

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Caractéristiques générales

Description de l'article	Insert connecteur 2 LC, multimode	Couleur	autres
Matériau de base du boîtier	PBT zinc injecté	Humidité	Humidité relative de 0 à 85 %
Degré de protection	IP67 avec boîtier	Cycles d'enfichage	1000
Composition	Inserts connecteur et embase pour variantes de boîtiers 1, 4 et 14	Type de fibre	multimode
Perte d'insertion	≤ 0,4 dB	Raccordement 1	LC
Raccordement 2	Sertissage	Affaiblissement de réflexion	≥ 30 dB
Matériau embout	Zirkonia		

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61754-20
---------------------	--------------

Dessins

Dessin coté

