



Connecteur débrochable à baïonnette selon CEI
61076-3-106 Var.1 insert (Ethernet/IP) RJ45 en métal
avec insert RJ45

Informations générales de commande

Version	Connecteur RJ45 sans outil, Variante 1 métal, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence	1963120000
Type	IE-PS-V01M-RJ45-FH
GTIN (EAN)	4032248651627
Qté.	10 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E316369

Dimensions et poids

Poids net	107.01 g
-----------	----------

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Classifications

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Caractéristiques générales

Raccordement 1	RJ45	Raccordement 2	IDC
Description de l'article	Variante 1 métal	Couleur	noir
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression	Diamètre de l#92isolation, min.	0.85 mm
Diamètre de l#92isolation, max.	1.6 mm	Catégorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Surface du contact	Or sur nickel	Diamètre du raccordement, rigide	0.4...0.64 mm
Section du conducteur, rigide (AWG)	AWG 24...AWG 22	Diamètre du raccordement, flexible	0.48...0.76 mm
Section du conducteur, flexible (AWG)	AWG 26...AWG 22	Classification MICE M	M3
Classification MICE I	I3	Classification MICE C	C1
Classification MICE E	E3	Diamètre de la gaine, min.	5 mm
Diamètre de la gaine, max.	10 mm	Blindage	Boîtier complet 360°
Degré de protection	IP67	Cycles d'enfichage	750
Capacité de nouveau raccordement	≥ 10 cycles (pour une section identique ou supérieure)		

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	Installations de câblage de communication spécifiques à l'application	Manuel d'installation PROFINET
N° de certificat (cULus)	E316369		

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Rigidité diélectrique, contact - blindage ≥ 1500 V AC/DC

Rigidité diélectrique, contact - contact ≥ 1000 V AC/DC

Dessins

Dessin coté

