



Connecteur débrochable HDC selon CEI 61076-3-106
Var.5 en métal, boîtier vide

Informations générales de commande

Version	Boîtier vide, Boîtier d'embase, Variante 5 selon IEC 61076-3-106, IP67
Référence	1963530000
Type	IE-BH-V05M
GTIN (EAN)	4032248645626
Qté.	10 Pièce

IE-BH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E316369

Dimensions et poids

Profondeur	22.4 mm	Profondeur (pouces)	0.8819 inch
Hauteur	40 mm	Hauteur (pouces)	1.5748 inch
Largeur	28 mm	Largeur (pouces)	1.1024 inch
Poids net	33.6 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725

Classifications

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Caractéristiques générales

Couleur	autres	Matériau de base du boîtier	Aluminium injecté
Type de montage	2 vis	Degré de protection	IP67
Cycles d'enfichage	750		

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61076-3-106 Var. 5	N° de certificat (cULus)	E316369
---------------------	------------------------	--------------------------	---------

Dessins

Dessin coté

