

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit





















Le connecteur femelle avec connexion transversale intégrée, avec repérage clair, permet de repiquer la tension sans sectionnement sous la charge maximum du courant admissible correspondant à la section maximum.. La connexion transversale est située verticalement entre deux pôles situés l'un en dessous de l'autre. Raccordement à ressort avec sortie droite au pas de 3,5 mm. Bride et levier d'extraction disponibles. Emballage en carton.

Informations générales de commande

Version	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 3.50 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, Raccordement à ressort, Plage de serrage, max. : 1 mm², Boîte
Référence	<u>1944670000</u>
Туре	B2L 3.50/06/180FQV3 SN BK BX
GTIN (EAN)	4032248619603
Qté.	108 Pièce
Indices de produit	IEC: 200 V / 10.6 A / 0.2 - 1 mm ² UL: 150 V / 7 A / AWG 28 - AWG 18
Emballage	Boîte

B2L 3.50/06/180FQV3 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	
, ig. ce	60 .
	WI:

ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat Nº (UR)	E60693

Dimensions et poids

Profondeur	20.6 mm	Profondeur (pouces)	0.811 inch
Hauteur	15.7 mm	Hauteur (pouces)	0.6181 inch
Largeur	17.3 mm	Largeur (pouces)	0.6811 inch
Poids net	3.77 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC002638
ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 9.0	27-44-03-09
ECLASS 9.1	27-44-03-09	ECLASS 10.0	27-44-03-09
ECLASS 11.0	27-46-02-02	ECLASS 12.0	27-46-02-02
ECLASS 13.0	27-46-02-02	ECLASS 14.0	27-46-02-02
ECLASS 15.0	27-46-02-02		

Conducteurs indiqués pour raccordement

Plage de serrage, min.	0.08 mm ²		
Plage de serrage, max.	1 mm ²		
Section de raccordement du conducteur	r,AWG 28		
AWG, min.			
Section de raccordement du conducteur	r,AWG 18		
AWG, max.			
Rigide, min. H05(07) V-U	0.2 mm ²		
Rigide, max. H05(07) V-U	1 mm ²		
souple, min. H05(07) V-K	0.2 mm ²		
souple, max. H05(07) V-K	1 mm ²		
avec embout isolé DIN 46 228/4, min.	0.14 mm ²		
avec embout isolé DIN 46 228/4, max.	0.34 mm ²		
avec embout, DIN 46228 pt 1, min.	0.14 mm ²		
avec embout selon DIN 46 228/1, max	. 0.34 mm²		
Raccordement	Section pour le raccordement du conducteur	Туре	câblage fin
		nominal	0.14 mm ²

Section pour le raccordement du conducteur	Type câblage fin
	nominal 0.14 mm ²
Embout	Longueur de dénudage nominal 10 mm
	Embout recommandé H0,14/12 GR SV
Section pour le raccordement du conducteur	Type câblage fin
	nominal 0.25 mm ²
Embout	Longueur de dénudage nominal 10 mm
	Embout recommandé H0,25/12 HBL

Date de création 15.11.2025 03:10:08 MEZ

B2L 3.50/06/180FQV3 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Texte de réference	Le diamètre extérieur du collier plastique ne longueur des embouts en fonction du produi		le pas (P), (Choisissez la
Paramètres système				
Famille de produits	OMNIMATE Signal - série B2L/S2L 3.50 - 2	rangées		
Type de raccordement	Raccordement installation			
Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement à ressort			
Pas en mm (P)	3.50 mm			
Pas en pouces (P)	0.138 "			
Orientation de la sortie du conducteur	180°			
Nombre de pôles	6			
L1 en mm	7.00 mm			
L1 en pouce	0.276 "			
Nombre de séries	1			
Nombre de pôles	2			
Section nominale	1 mm ²			
Protection au toucher selon DIN VDE 5 106	7 protection doigt			
Protection au toucher selon DIN VDE 0470	IP 20 enfiché/ IP 10 non enfiché			
Degré de protection	IP20, entièrement monté			
Codable	Oui			
Longueur de dénudage	7 mm			
Lame de tournevis	0,4 x 2,5			
Norme lame de tournevis	DIN 5264			
Cycles d'enfichage	25			
Force d'enfichage/pôle, max.	5 N			
Force d'extraction/pôle, max.	4 N			
Couple de serrage	Type de couple	Bride vissée		
	Informations d'utilisation	Couple de serrage	min.	0.15 Nm
			max.	0.2 Nm

Données des matériaux

Matériau isolant	PBT	Couleur	noir
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 9011	Groupe de matériaux isolants	Illa
Indice de Poursuite Comparatif (CTI)	≥ 200	Moisture Level (MSL)	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Matériau des contacts	Alliage de cuivre
Surface du contact	étamé	Température de stockage, min.	-40 °C
Température de stockage, max.	70 °C	Température de fonctionnement , min.	-50 °C
Température de fonctionnement , max.	100 °C	Plage de température montage, min.	-30 °C
Plage de température montage, max.	100 °C		

Données nominales selon CEI

testé selon la norme	IEC 60664-1, IEC 61984	Courant nominal, nombre de pôles min. $(Tu = 20 ^{\circ}C)$	10.6 A
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C)	8.2 A	Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C)	9.1 A
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C)	7 A	Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2	200 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2	160 V	Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3	80 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2	2.5 kV	Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2	2.5 kV
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3	1.5 kV	Tenue aux courants de faible durée	3 x 1s mit 77 A

Date de création 15.11.2025 03:10:08 MEZ

B2L 3.50/06/180FQV3 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Données nominales sele	on CSA
------------------------	--------

Institut (CSA)	CSA	Certificat № (CSA)	200039-1488444
Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA)	n 300 V	Courant nominal (groupe d'ut CSA)	ilisation B / 7 A
Section de raccordement de câble AWG,AWG 28 min.		Section de raccordement de c max.	câble AWG,AWG 18
Référence aux valeurs approuvées Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément.			

Données nominales selon UL 1059

Institut (UR)	UR	Certificat № (UR)	E60693
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059)	150 V	Tension nominale (groupe d'utilisation C / UL 1059)	50 V
Courant nominal (groupe d'utilisation UL 1059)	B / 7 A	Courant nominal (groupe d'utilisation C UL 1059)	/7 A
Section de raccordement de câble AV min.	VG,AWG 28	Section de raccordement de câble AW0 max.	G,AWG 18
Référence aux valeurs approuvées	Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément.		

Emballage

Emballage	Boîte	Longueur VPE	350.00 mm
Largeur VPE	140.00 mm	Hauteur VPE	31.00 mm

Contrôles de type

Test : durabilité des marquages	Norme	DIN EN 61984 section 7.3.2 / 09.02 en tenant compte de DIN EN 60068-2-70 / 07.96
	Test	marque d'origine, identification du type, section nominale, type de matériau
	Évaluation	disponible
	Test	longévité
	Évaluation	réussite
Test : mauvais engagement (non- interchangeabilité)	Norme	DIN EN 61984 section 6.3 et 6.9.1 / 09.02, DIN CEI 60512-7 section 5 / 05.94
	Test	Tourné à 180 sans éléments de codage
	Évaluation	réussite
	Test	examen visuel
	Évaluation	réussite
Test : section à fixer	Norme	DIN EN 60999-1 section 7 et 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 section 8.2.4.5.1 / 12.02
	Type de conducteur	Type de conducteur et rigide 0,2 mm ² section du conducteur
		Type de conducteur et semi-rigide 0,2 mm ² section du conducteur
		Type de conducteur et rigide 1,0 mm ² section du conducteur
		Type de conducteur et semi-rigide 1,0 mm ² section du conducteur
		Type de conducteur et AWG 28/1 section du conducteur
		Type de conducteur et AWG 28/19 section du conducteur

Date de création 15.11.2025 03:10:08 MEZ

B2L 3.50/06/180FQV3 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

		Type de conducteur et AWG 18/1 section du conducteur Type de conducteur et AWG 18/19
	<u> </u>	section du conducteur
	Évaluation	réussite
Test des dommages causés aux et au	Norme	DIN EN 60999-1 section 9.4 / 12.00
desserrage accidentel des conducteurs	Exigence	0,2 kg
	Type de conducteur	Type de conducteur et AWG 28/1 section du conducteur
		Type de conducteur et AWG 28/19 section du conducteur
	Évaluation	réussite
	Exigence	0,3 kg
	Type de conducteur	Type de conducteur et rigide 0,5 mm ² section du conducteur
		Type de conducteur et semi-rigide 0,5 mm ² section du conducteur
	Évaluation	réussite
	Exigence	0,4 kg
	Type de conducteur	Type de conducteur et rigide 1,0 mm ² section du conducteur
		Type de conducteur et semi-rigide 1,0 mm ² section du conducteur
		Type de conducteur et AWG 18/1 section du conducteur
		Type de conducteur et AWG 18/19 section du conducteur
	Évaluation	réussite
Test de décrochage	Norme	DIN EN 60999-1 section 9.4 / 12.00
	Exigence	≥5 N
	Type de conducteur	Type de conducteur et AWG 28/1
		section du conducteur
		Type de conducteur et AWG 28/19 section du conducteur
	Exigence	≥20 N
	Type de conducteur	Type de conducteur et H05V-U0.5 section du conducteur
		Type de conducteur et H05V-K0.5 section du conducteur
	Exigence	≥35 N
	Type de conducteur	Type de conducteur et H05V-U1 section du conducteur
		Type de conducteur et H05V-K1 section du conducteur
		Type de conducteur et AWG 18/1 section du conducteur
		Type de conducteur et AWG 18/19 section du conducteur
	Exigence	≥30 N
	Type de conducteur	Type de conducteur et AWG 18/1 section du conducteur
		Type de conducteur et AWG 18/19 section du conducteur

Note importante

Conformité IPC

Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.

Remarques

- · Additional variants on request
- Gold-plated contact surfaces on request

B2L 3.50/06/180FQV3 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
- Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
- Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- Crimp shape A for wire-end ferrules with crimping tools PZ 1,5 (order no. 9005990000) or PZ 6/5 (order no. 9011460000) for larger wire cross-sections recommended.
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Dessins


Illustration du produit



Dimensional drawing



Graph





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Eléments de codage



Il ne faut assembler que ce qui se ressemble : le raccordement correct au bon endroit.

Les éléments de codage et les dispositifs de verrouillage assignent clairement les éléments de connexion pendant le processus de fabrication et le fonctionnement Les éléments de codage et les dispositifs de verrouillage sont insérés avant assemblage ou pendant la phase de confection de câbles. L'alternative de Weidmüller : effectuer une configuration en ligne à l'aide du configurateur de variantes, et se faire livrer les éléments précodés prêts à l'emploi.

Aucune erreur d'équipement du circuit imprimé ou de connexion des éléments de raccordement n'est plus possible.

L'avantage : pas de recherche d'erreurs lors de la fabrication et pas d'erreurs de commande de la part de l'utilisateur.

Informations générales de commande

Туре	B2L/S2L 3.50 KO BK BX	Version
Référence	1849740000	Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, Élément de codage,
GTIN (EAN)	4032248378203	noir, Nombre de pôles: 1
Qté.	100 ST	
Type	B2L/S2L 3.50 KO OR BX	Version
Type Référence	B2L/S2L 3.50 KO OR BX 1849730000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, Élément de codage,
	, '	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Capots de protection



Protection efficace, ergonomie optimisée et forme boîtier fermée :

du serre-câbles sur les conducteurs connectés et de la protection visuelle/contre les contacts à l'aide à la déconnexion : les parties supérieures de boîtier d'adaptation en option exécutent des fonctions mécaniques, visuelles et haptiques.

Les deux demi-coques entourent complètement le connecteur, s'encliquettent solidement et offrent les fonctionnalités suivantes :

- décharge de traction par un lien ou un collier à câbles intégré
- repérage par Dekafix ou bandes autoadhésives
- installation en série sans pertes de pôles ou saut de grille
- Compatibilité : adapté aux connecteurs avec et sans bride ou support de fixation
- Souplesse : en fonction de la taille, 1 à 3 sortes de câbles sont prévues à différents angles.

Ainsi, les capots Weidmüller garantissent un plus en matière de solidité, tout en permettant une meilleure identification, ainsi qu'une compatibilité et une souplesse intégrales.

Le résultat : une sécurité et une convivialité maximales pour les applications et les utilisateurs.

Informations générales de commande

Туре	B2L 3.50 AH06 BK BX	Version
Référence	<u>1781560000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, Capot de protection,
GTIN (EAN)	4032248172610	noir, Nombre de pôles: 6
Qté.	10 ST	

Date de création 15.11.2025 03:10:08 MEZ

B2L 3.50/06/180FQV3 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Pièces opposées

S2L 3.50/90G



Connecteurs mâles double rangée, coudés, en version avec extrémités latérales fermées ou avec brides (extrémités latérales fermées sur demande). Les connecteurs mâles avec longueur de picot de 3,5 mm sont conçus pour la soudure à la vague et conditionnés en boîte. Il est possible de les visser sur circuit imprimé. Ils peuvent être repérés et codés.

Informations générales de commande

Туре	S2L 3.50/06/90G 3.5SN O	Version
Référence	<u>1727830000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé
GTIN (EAN)	4032248045242	latéralement, Raccordement soudé THT, 3.50 mm, Nombre de pôles:
Qté.	156 ST	6, 90°, Longueur du picot à souder (I): 3.5 mm, étamé, Orange, Boîte
Туре	S2L 3.50/06/90G 3.5SN B	Version
Type Référence	S2L 3.50/06/90G 3.5SN B 1727990000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé
	, ,	

S2L 3.50/180G



Connecteur mâle droit double rangée disponible en version avec extrémités latérales fermées ou avec brides (extrémités latérales ouvertes sur demande). Les connecteurs mâles avec une longueur de picot de 3,5 mm sont conçus pour la soudure à la vague et sont conditionnés en boîte. Ils peuvent être vissés sur le circuit imprimé. Les connecteurs mâles disposent d'espace pour les marquages et peuvent être codés.

Informations générales de commande

Туре	S2L 3.50/06/180G 3.5SN	Version
Référence	<u>1728790000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé
GTIN (EAN)	4032248040254	latéralement, Raccordement soudé THT, 3.50 mm, Nombre de pôles:
Qté.	156 ST	6, 180°, Longueur du picot à souder (I): 3.5 mm, étamé, Orange, Boîte
Type	S2L 3.50/06/180G 3.5SN	Version
Type Référence	S2L 3.50/06/180G 3.5SN 1728950000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé
	, ,	

Date de création 15.11.2025 03:10:08 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Pièces opposées

S2L-SMT 3.50/180G Box



Connecteur mâle résistant aux températures élevées, double rangée, pour tous les systèmes de soudure usuels. Optimisés pour l'implantation automatique. Conditionnement en boîte ou en rouleau. Longueurs de picots de 3,2 mm indiquées pour les applications de soudure à la vague et par refusion. Les connecteurs mâles disposent d'espace pour les marquages et peuvent être codés.

Informations générales de commande

Type S2L-SMT 3.50/06/180G 3.... Version

Référence 1794530000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé
GTIN (EAN) 4032248231713 latéralement, Raccordement soudé THT/THR, 3.50 mm, Nombre de
Qté. 156 ST pôles: 6, 180°, Longueur du picot à souder (I): 3.5 mm, étamé, noir,
Boîte

S2L-SMT 3.50/90G Tape



Connecteurs mâles double rangée droits, résistants aux hautes températures, pour tous process de soudure. Optimisés pour l'implantation automatique. Conditionnement en boîte ou en rouleau. Picots de 3,2 mm adaptés à la soudure à la vague et par refusion. Ils peuvent être codés et repérés.

Informations générales de commande

Type S2L-SMT 3.50/06/90G 3.2... Version

Référence 1807470000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé
GTIN (EAN) 4032248278763 latéralement, Raccordement soudé THT/THR, 3.50 mm, Nombre de
Oté. 235 ST pôles: 6, 90°, Longueur du picot à souder (I): 3.2 mm, étamé, noir,
Tape

S2L-SMT 3.50/180 Box



Connecteur mâle résistant aux températures élevées, double rangée, pour tous les systèmes de soudure usuels. Optimisés pour l'implantation automatique. Conditionnement en boîte ou en rouleau. Longueurs de picots de 3,2 mm indiquées pour les applications de soudure à la vague et par refusion. Les connecteurs mâles disposent d'espace pour les marquages et peuvent être codés.

Date de création 15.11.2025 03:10:08 MEZ

B2L 3.50/06/180FQV3 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Pièces opposées

Informations générales de commande

Type	S2L-SMT 3.50/06/180 3.5	Version
Référence	<u>1794690000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Ouvert
GTIN (EAN)	4032248231874	latéralement, Raccordement soudé THT/THR, 3.50 mm, Nombre de
Qté.	174 ST	pôles: 6, 180°, Longueur du picot à souder (I): 3.5 mm, étamé, noir,
		Boîte

S2L-SMT 3.50/90G Box



Connecteurs mâles double rangée droits, résistants aux hautes températures, pour tous process de soudure. Optimisés pour l'implantation automatique. Conditionnement en boîte ou en rouleau. Picots de 3,2 mm adaptés à la soudure à la vague et par refusion. Ils peuvent être codés et repérés.

Informations générales de commande

Туре	S2L-SMT 3.50/06/90G 3.2	Version
Référence	<u>1794210000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé
GTIN (EAN)	4032248231256	latéralement, Raccordement soudé THT/THR, 3.50 mm, Nombre de
Qté.	156 ST	pôles: 6, 90°, Longueur du picot à souder (I): 3.2 mm, étamé, noir,
		Boîte

S2L-SMT 3.50/180G Tape



Connecteur mâle résistant aux températures élevées, double rangée, pour tous les systèmes de soudure usuels. Optimisés pour l'implantation automatique. Conditionnement en boîte ou en rouleau. Longueurs de picots de 3,2 mm indiquées pour les applications de soudure à la vague et par refusion. Les connecteurs mâles disposent d'espace pour les marquages et peuvent être codés.

Informations générales de commande

		Таре
Qté.	175 ST	pôles: 6, 180°, Longueur du picot à souder (I): 3.5 mm, étamé, noir,
GTIN (EAN)	4032248279487	latéralement, Raccordement soudé THT/THR, 3.50 mm, Nombre de
Référence	<u>1807780000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé
Туре	S2L-SMT 3.50/06/180G 3	Version



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Pièces opposées

S2L-SMT 3.50/90 BOX



Connecteurs mâles double rangée droits, résistants aux hautes températures, pour tous process de soudure. Optimisés pour l'implantation automatique. Conditionnement en boîte ou en rouleau. Picots de 3,2 mm adaptés à la soudure à la vague et par refusion. Ils peuvent être codés et repérés. (conditionnement en bande sur demande)

Informations générales de commande

Туре	S2L-SMT 3.50/06/90 3.2S	Version
Référer	nce <u>1794370000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Ouvert
GTIN (E	EAN) 4032248231553	latéralement, Raccordement soudé THT/THR, 3.50 mm, Nombre de
Qté.	174 ST	pôles: 6, 90°, Longueur du picot à souder (I): 3.2 mm, étamé, noir,
		Boîte

S2L 3.50/90F



Connecteurs mâles double rangée, coudés, en version avec extrémités latérales fermées ou avec brides (extrémités latérales fermées sur demande). Les connecteurs mâles avec longueur de picot de 3,5 mm sont conçus pour la soudure à la vague et conditionnés en boîte. Il est possible de les visser sur circuit imprimé. Ils peuvent être repérés et codés.

Informations générales de commande

Туре	S2L 3.50/06/90F 3.5SN O	Version
Référence	<u>1728470000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Bride,
GTIN (EAN)	4032248039968	Raccordement soudé THT, 3.50 mm, Nombre de pôles: 6, 90°,
Qté.	102 ST	Longueur du picot à souder (I): 3.5 mm, étamé, Orange, Boîte
Туре	S2L 3.50/06/90F 3.5SN B	Version
Type Référence	S2L 3.50/06/90F 3.5SN B 1728630000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Bride,
	, ,	

S2L 3.50/180F



Connecteur mâle droit double rangée disponible en version avec extrémités latérales fermées ou avec brides (extrémités latérales ouvertes sur demande). Les connecteurs mâles avec une longueur de picot de 3,5 mm sont conçus pour la soudure à la vague et sont conditionnés en boîte. Ils peuvent être vissés sur le circuit imprimé. Les connecteurs mâles disposent d'espace pour les marquages et peuvent être codés.

Date de création 15.11.2025 03:10:08 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Pièces opposées

Informations générales de commande

Type	S2L 3.50/06/180F 3.5SN	Version
Référence	<u>1729430000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Bride,
GTIN (EAN)	4032248040865	Raccordement soudé THT, 3.50 mm, Nombre de pôles: 6, 180°,
Qté.	102 ST	Longueur du picot à souder (I): 3.5 mm, étamé, Orange, Boîte
Туре	S2L 3.50/06/180F 3.5SN	Version
Type Référence	S2L 3.50/06/180F 3.5SN 1729590000	Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Bride,
• •	, ,	

S2L-SMT 3.50/180LF Tape



Connecteur mâle résistant aux températures élevées, double rangée, pour tous les systèmes de soudure usuels. Optimisés pour l'implantation automatique. Conditionnement en boîte ou en rouleau. Longueurs de picots de 3,2 mm indiquées pour les applications de soudure à la vague et par refusion. Les connecteurs mâles disposent d'espace pour les marquages et peuvent être codés.

Informations générales de commande

Туре	S2L-SMT 3.50/06/180LF 3	Version
Référence	1807870000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder,
GTIN (EAN)	4032248279579	Raccordement soudé THT/THR, 3.50 mm, Nombre de pôles: 6, 180°,
Qté.	175 ST	Longueur du picot à souder (I): 3.5 mm, étamé, noir, Tape

S2L-SMT 3.50/90LF Tape



Connecteurs mâles double rangée droits, résistants aux hautes températures, pour tous process de soudure. Optimisés pour l'implantation automatique. Conditionnement en boîte ou en rouleau. Picots de 3,2 mm adaptés à la soudure à la vague et par refusion. Ils peuvent être codés et repérés.

Informations générales de commande

Туре	S2L-SMT 3.50/06/90LF 3	Version
Référence	<u>1807560000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder,
GTIN (EAN)	4032248278855	Raccordement soudé THT/THR, 3.50 mm, Nombre de pôles: 6, 90°,
Qté.	235 ST	Longueur du picot à souder (I): 3.2 mm, étamé, noir, Tape



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Pièces opposées

S2L-SMT 3.50/90LF Box



Connecteurs mâles double rangée droits, résistants aux hautes températures, pour tous process de soudure. Optimisés pour l'implantation automatique. Conditionnement en boîte ou en rouleau. Picots de 3,2 mm adaptés à la soudure à la vague et par refusion. Ils peuvent être codés et repérés.

Informations générales de commande

Type S2L-SMT 3.50/06/90LF 3.... Version

Référence 1794860000 Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder,
GTIN (EAN) 4032248232314 Raccordement soudé THT/THR, 3.50 mm, Nombre de pôles: 6, 90°,
Qté. 102 ST Longueur du picot à souder (I): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte

S2L-SMT 3.50/180LF Box



Connecteur mâle résistant aux températures élevées, double rangée, pour tous les systèmes de soudure usuels. Optimisés pour l'implantation automatique. Conditionnement en boîte ou en rouleau. Longueurs de picots de 3,2 mm indiquées pour les applications de soudure à la vague et par refusion. Les connecteurs mâles disposent d'espace pour les marquages et peuvent être codés.

Informations générales de commande

Туре	S2L-SMT 3.50/06/180LF 3	Version
Référence	<u>1795200000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder,
GTIN (EAN)	4032248232710	Raccordement soudé THT/THR, 3.50 mm, Nombre de pôles: 6, 180°,
Qté.	102 ST	Longueur du picot à souder (I): 3.5 mm, étamé, noir, Boîte