


## HSS-HF 1/2 8.0-11.0/50Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



La gaine thermorétractable est imprimable sur 2 faces et peut être utilisée pour marquer et isoler des câbles et des fils. Le matériau thermorétractable flexible permet un ajustement ferme et précis autour du conducteur, d'où un gain de place.

### Informations générales de commande

Version	Repères de fils, Repères de fils et de câbles, 8 - 11 mm, 50.8 x 21.1 mm, jaune
Référence	<a href="#">1961940000</a>
Type	HSS-HF 1/2 8.0-11.0/50Y
GTIN (EAN)	4032248642632
Qté.	1500 Pièce

## HSS-HF 1/2 8.0-11.0/50Y

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Profondeur	0.77 mm	Profondeur (pouces)	0.0303 inch
Hauteur	50.8 mm	Hauteur (pouces)	2 inch
Largeur	21.1 mm	Largeur (pouces)	0.8307 inch
Poids net	1.8 g		

## Températures

plage de température d'utilisation -55...105 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption  
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## Caractéristiques générales

Couleur du matériau selon code couleurs	4	Type d'impression	vierge
Largeur	21.1 mm	Plage de température d'utilisation, max.	105 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-55 °C	Couleur	jaune
Halogène	Non	Matériau de base	Polyoléfine
Caractères imprimés	sans	Industries recommandées	Transports
imprimante compatible	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	plage de température d'utilisation	-55...105 °C

## Repères de fils et de câbles


Halogène	Non	Section de raccordement du conducteur, 35 mm <sup>2</sup> max.	
Section de raccordement du conducteur, 25 mm <sup>2</sup> min.		Diamètre extérieur du conducteur, max.	11 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	8 mm	Taux de rétractabilité	2:1
Température recommandée de retrait	90 °C	Largeur de la zone de texte	50.8 mm
Hauteur de la zone de texte	20.2 mm	Diamètre extérieur du conducteur	8 - 11 mm
Section de raccordement de conducteur 25 - 35 mm <sup>2</sup>			

**HSS-HF 1/2 8.0-11.0/50Y**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dessins**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HSS-HF 1/2 8.0-11.0/50Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Ruban encreur



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

### Informations générales de commande

Type	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Version	
Référence	<a href="#">2448880000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118462944		
Qté.	1 ST		

### THM MULTIMARK



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

### Informations générales de commande

Type	MULTIMARK ROLLER 115	Version	
Référence	<a href="#">1357420000</a>		
GTIN (EAN)	4050118160314		
Qté.	1 ST		

### THM MULTIMARK PLUS



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

### Informations générales de commande

Type	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Version	
Référence	<a href="#">2672590000</a>		
GTIN (EAN)	4050118708097		
Qté.	1 ST		